


# Bryterfrakobling, W060



Fjærkontrollert bryterfrakobler uten sikringer.

## BRANSJESTANDARDER

IEC

VDE

DNV-GL

## FUNKSJONER

Beskrivelse: 3-pols skillebryter. Med multifunksjonshåndtak (brytermekanisme med smekkfunksjon). Tilkobling i bunnen.

Nominell spenning: 690 V.

For samleskinner: 12, 15, 20, 25, 30 × 5, 10.

Strømfordeling ved 80% belastning: 26.7 W.

Pakning: 1 stk.

Godkjenninger: IEC, VDE, DNV GL.

Connection at the bottom

Rated voltage: 690 V

For busbars: 12, 15, 20, 25, 30 × 5, 10

Power dissipation at 80% load: 26,7 W

## SPESIFIKASJONER

| Table 1/1     |       |        |       |             |         |         |
|---------------|-------|--------|-------|-------------|---------|---------|
| Katalognummer | Høyde | Bredde | Dybde | Materiale   | Avslutt | Farge   |
| 33540         | 200mm | 106mm  | 176mm | Plast, Stål | Jevn    | Lys grå |

## ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.



Vår solide portefølje av merkevarer:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**