

Teleskopmontering av hengslet deksel



Lay-in Hinged Cover Telescope Fitting allows to easily adjust wireway length from 1.00 inch (25 mm) to 7.00 inch (178 mm). No cutting or welding required.

FUNKSJONER

Lay-in Hinged Cover Telescope Fitting allows to easily adjust wireway length from 1.00 inch (25 mm) to 7.00 inch (178 mm)

No cutting or welding required

SPESIFIKASJONER

Fargekode:	ANSI 61
Overflate:	Galvanisert; Pulverlakkert
Farge:	Grå
Materiale:	Mild stål

Table 1/1

Katalognummer	Type	Høyde	Bredde	Tykkelse	Type tetningsplate	Antall tetningsplater
F126LA	Teleskopmontering	305mm	152mm	1.9mm	Spesiell	1
F88LA	Teleskopmontering	203mm	203mm	1.9mm	Spesiell	1
F44LA	Teleskopmontering	102mm	102mm	1.9mm	Spesiell	1
F22LA	Teleskopmontering	64mm	64mm	1.9mm	Spesiell	1
F66LA	Teleskopmontering	152mm	152mm	1.9mm	Spesiell	1

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Hver tetningsplate har også en tetning og et sett skruer for å koble sammen deler.

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE