

# Teleskopisk ventilert hylle, SHT



Hylla kan tas ut for å inspisere og vedlikeholde monterte komponenter. Den har ventileringshull som sørger for god luftsirkulasjon inni skapet.

## FUNKSJONER

Beskrivelse: For enkel tilgang til installert utstyr. Monteres på dybdeprofilene. Delvis dybdemontering er mulig. Mulighet for å ta skuffen ut av sporet, selv etter montering i skapet. Omvendt- og sidemontering er mulig.

Materiale: 2 mm sinkbelagt stål.

Maks last: 500 N.

Pakning: 1 ventilert hylle og 1 par uttrekkbare glideskinner med monteringsutstyr.

Monterings krav: Legg til SHTP-profiler for fullstendig/delvis dybdeinstallasjon på skapets ramme.

## SPESIFIKASJONER

**Tykkelse:** 2mm  
**Materiale:** Mild stål  
**Avslutt:** Sinkbelagt

Table 1/1

| Katalognummer | E-nummer | Høyde | Bredde | Dybde | Bredde på monteringsplate | Maks. Monteringsdybde |
|---------------|----------|-------|--------|-------|---------------------------|-----------------------|
| SHT0608       | 2420584  | 46mm  | 600mm  | 800mm | 460mm                     | 750mm                 |
| SHT0806       | 2420585  | 46mm  | 800mm  | 600mm | 660mm                     | 550mm                 |
| SHT0606       | 2420583  | 46mm  | 600mm  | 600mm | 460mm                     | 550mm                 |
| SHT0808       | 2420586  | 46mm  | 800mm  | 800mm | 660mm                     | 750mm                 |

## ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.



Vår solide portefølje av merkevarer:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**