

Koblingsboks i stål, STB



Serien med koblingsbokser av lakkert stål, STB, har en beskyttelsesgrad på IP 66. Koblingsboksene er lagerført i mange forskjellige størrelser. STB-serien er godt egnet for krevende innendørsomgivelser. Vann og støv forhindres i å komme inn i koblingsboksen, noe som fjerner risikoen for komponentfeil, og med det tilhørende unødvendig produksjonsstans.

BRANSJESTANDARDER

UL 508A Listed; Type 4, 12, 13; File No. E92044

cUL Listed per CSA C22.2 No.0, No.0.4, No.14, No.94; Type 4 12, 13; File No. E92044

NEMA/EEMAC Type 4, 12, 13

IEC 62208 IP66

CE, UK CA, UL, EAC

FUNKSJONER

Materiale: 1,2 mm stål.

Skap: Brettet og sveiseskjøtet. Fire 8,5 mm diameter hull for veggmontering. Støtter for DIN-skiner/montasjeplate.

Tetning: Tetning sikres av en ekstrudert enkelt polyuretan-pakning.

Jording: Jordingsskruer M8x18 i skap og deksel, M8 muttere, jordingsskiner, og jordingssmerker.

Tetthetsgrad: IP 66 | TYPE 4, 12 | IK 08.

Overflatebehandling: RAL 7035 strukturpulverlakk.

Levering: Base, deksel, dekselskruer, festeskruer, dekselplugg og jordingssinnretninger.

SPESIFIKASJONER

Karosseritykkelse:	1.2mm
Dørtykkelse:	1.2mm
Farge:	Lys grå
Materiale:	Lakkert stål
Overflate:	Pulverbelagt
Fargekode:	RAL 7035

Table 1/1


Katalognummer	E-nummer	Høyde (H)	Bredde (W)	Dybde (D)	Vekt	Hurtiglevering
STB151508	1286400	150mm	150mm	80mm	1.2kg	Nei
STB151512	1286401	150mm	150mm	120mm	1.4kg	Nei
STB153008	1286402	150mm	300mm	80mm	2kg	Nei
STB153012	1286403	150mm	300mm	120mm	2.3kg	Nei
STB202008	1286404	200mm	200mm	80mm	1.8kg	Nei
STB202012	1286405	200mm	200mm	120mm	2.1kg	Nei
STB203008	1286406	200mm	300mm	80mm	2.4kg	Nei
STB203012	1286407	200mm	300mm	120mm	2.9kg	Nei
STB204008	1286408	200mm	400mm	80mm	3kg	Nei
STB204012	1286409	200mm	400mm	120mm	3.5kg	Nei
STB205012	1286410	200mm	500mm	120mm	4.3kg	Nei
STB206012	1286411	200mm	600mm	120mm	5kg	Nei
STB208012	1286412	200mm	800mm	120mm	6.6kg	Nei
STB303008	1286413	300mm	300mm	80mm	3.3kg	Nei
STB303012	1286414	300mm	300mm	120mm	3.7kg	Nei

Katalognummer	E-nummer	Høyde (H)	Bredde (W)	Dybde (D)	Vekt	Hurtiglevering
STB304012	1286415	300mm	400mm	120mm	4.7kg	Nei
STB305012	1286416	300mm	500mm	120mm	5.7kg	Nei
STB306012	1286417	300mm	600mm	120mm	6.7kg	Nei
STB404012	1286418	400mm	400mm	120mm	6.1kg	Nei
STB406012	1286419	400mm	600mm	120mm	8.2kg	Nei
STB408012	1286420	400mm	800mm	120mm	10.5kg	Nei

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Panel sold separately.

DIAGRAMMER



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmaterieill. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE