

Koblingsboks rustfritt stål, SSTB



Serien med koblingsbokser av rustfritt stål, SSTB, har en beskyttelsesgrad på IP 66. Koblingsboksene er lagerført i mange forskjellige størrelser. Takket være bestandighet mot rust er SSTB-serien godt egnet for innendørs- og utendørsmiljøer. Vann og støv forhindres i å komme inn i koblingsboksen, noe som fjerner risikoen for komponentfeil, og med det tilhørende unødvendig produksjonsstans.

BRANSJESTANDARDER

UL 508A Listed; Type 4X, 12, 13; File No. E92044

cUL Listed per CSA C22.2 No.0, No.0.4, No.14, No.94; Type 4X 12, 13; File No. E92044

NEMA/EEMAC Type 4X, 12, 13

IEC 62208 IP66

CE, UK CA, UL, EAC

FUNKSJONER

Materiale: AISI 304L pre-slipt rustfritt stål / AISI 316L (på forespørsel). Boks kropp: 1 mm. Deksel: 1,5 mm.

Skap: Brettet og sømsveiset. 4 stk. M6 x 13 pinnebolter til festing av bunnprofil/monteringsplate. Hvert hjørne på baksiden av skapet er lasermerket for å vise nøyaktig hvor du skal bore hull og feste AWS-veggmonteringsbraketter. Dette forenkler installasjonen.

Tetning: Forseglingen sikres av en innsprøytet pakning i polyuretan. For AISI 316L sikres forseglingen av en innsprøytet silikonpakning.

Jording: Jordingsbolter M8x18 mm i kroppen og dekselet, M8-muttere, jordingsskinne og jordingssmerke.

Tetthetsgrad: Samsvarer med IP 66 | TYPE 4X, 12 | IK 08.

Overflatebehandling: 400 pre-slipt rustfritt stål.

Levering: Base, deksel, dekselskruer, monteringstilbehør, dekselplugg og jordingfasiliteter.

SPESIFIKASJONER

Karosseritykkelse: 1mm
Dørtykkelse: 1.5mm
Overflate: Børstet


Table 1/1

Katalognummer	E-nummer	Høyde (H)	Bredde (W)	Dybde (D)	Materiale	Vekt
SSTB151508	2412008	150mm	150mm	80mm	Rustfritt stål 304	1.1kg
SSTB151508-316	2412009	150mm	150mm	80mm	Rustfritt stål 316	1.1kg
SSTB151512	2412010	150mm	150mm	120mm	Rustfritt stål 304	1.3kg
SSTB151512-316	2412011	150mm	150mm	120mm	Rustfritt stål 316	1.3kg
SSTB153008	2412012	150mm	300mm	80mm	Rustfritt stål 304	1.9kg
SSTB153008-316	2412013	150mm	300mm	80mm	Rustfritt stål 316	1.8kg
SSTB153012	2412014	150mm	300mm	120mm	Rustfritt stål 304	2.2kg
SSTB153012-316	2412015	150mm	300mm	120mm	Rustfritt stål 316	2.15kg
SSTB202008	2412016	200mm	200mm	80mm	Rustfritt stål 304	1.7kg
SSTB202008-316	2412017	200mm	200mm	80mm	Rustfritt stål 316	1.65kg
SSTB202012	2412018	200mm	200mm	120mm	Rustfritt stål 304	2kg
SSTB202012-316	2412019	200mm	200mm	120mm	Rustfritt stål 316	1.9kg
SSTB203008	2412020	200mm	300mm	80mm	Rustfritt stål 304	2.3kg
SSTB203008-316	2412021	200mm	300mm	80mm	Rustfritt stål 316	2.25kg
SSTB203012	2412022	200mm	300mm	120mm	Rustfritt stål 304	2.7kg
SSTB203012-316	2412023	200mm	300mm	120mm	Rustfritt stål 316	2.55kg
SSTB204008	2412024	200mm	400mm	80mm	Rustfritt stål 304	2.9kg

Katalognummer	E-nummer	Høyde (H)	Bredde (W)	Dybde (D)	Materiale	Vekt
SSTB204008-316	2412025	200mm	400mm	80mm	Rustfritt stål 316	2.8kg
SSTB204012	2412026	200mm	400mm	120mm	Rustfritt stål 304	3.3kg
SSTB204012-316	2412027	200mm	400mm	120mm	Rustfritt stål 316	3.15kg
SSTB205012	2412028	200mm	500mm	120mm	Rustfritt stål 304	4.1kg
SSTB205012-316	2412029	200mm	500mm	120mm	Rustfritt stål 316	3.9kg
SSTB206012	2412030	200mm	600mm	120mm	Rustfritt stål 304	4.8kg
SSTB206012-316	2412031	200mm	600mm	120mm	Rustfritt stål 316	4.55kg
SSTB208012	2412032	200mm	800mm	120mm	Rustfritt stål 304	6.2kg
SSTB208012-316	2412033	200mm	800mm	120mm	Rustfritt stål 316	5.9kg
SSTB303008	2412034	300mm	300mm	80mm	Rustfritt stål 304	3.2kg
SSTB303008-316	2412035	300mm	300mm	80mm	Rustfritt stål 316	3.05kg
SSTB303012	2412036	300mm	300mm	120mm	Rustfritt stål 304	3.6kg
SSTB303012-316	2412037	300mm	300mm	120mm	Rustfritt stål 316	3.45kg
SSTB304012	2412038	300mm	400mm	120mm	Rustfritt stål 304	4.5kg
SSTB304012-316	2412039	300mm	400mm	120mm	Rustfritt stål 316	4.3kg
SSTB305012	2412040	300mm	500mm	120mm	Rustfritt stål 304	5.4kg
SSTB305012-316	2412041	300mm	500mm	120mm	Rustfritt stål 316	5.1kg
SSTB306012	2412042	300mm	600mm	120mm	Rustfritt stål 304	6.4kg
SSTB306012-316	2412043	300mm	600mm	120mm	Rustfritt stål 316	6.1kg
SSTB404012	2412044	400mm	400mm	120mm	Rustfritt stål 304	5.8kg

Katalognummer	E-nummer	Høyde (H)	Bredde (W)	Dybde (D)	Materiale	Vekt
SSTB404012-316	2412045	400mm	400mm	120mm	Rustfritt stål 316	5.4kg
SSTB406012	2412046	400mm	600mm	120mm	Rustfritt stål 304	8.1kg
SSTB406012-316	2412047	400mm	600mm	120mm	Rustfritt stål 316	7.55kg
SSTB408012	2412048	400mm	800mm	120mm	Rustfritt stål 304	10.3kg
SSTB408012-316	2412049	400mm	800mm	120mm	Rustfritt stål 316	9.7kg

DIAGRAMMER



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE