


Termostat, ETR200



Denne termostaten med justerbar temperatur, ETR200, kan brukes i alle skap. Den har både en normalt åpen (NO) og en normalt lukket (NC) kontakt, og brukes til å styre installerte enheter. Slike enheter kan være en filtervifte eller en varmevifte som skal slås på eller av ved ønsket temperatur, som er angitt av brukeren. Resultatet er reduserte driftskostnader. Produktet er svært allsidig siden enten avkjøling eller oppvarming kan styres ved hjelp av to ulike typer kontakter som er plassert i samme termostat.

BRANSJESTANDARDER

UL 508A Component Recognized

cULus_UL Listed

CE

EAC

FUNKSJONER

Beskrivelse: Termostat med omskiftsbare kontakter for styre temperaturer i paneler. Sensor element termisk bimetall. Montasje klip for 35mm DIN skinne (EN60715).

Materiale: Plastic UL94 V0, lys grå.

innstillingsområde: NC: AC 250 V: 10 A (ohmsk belastning) AC 250 V: 4 A (induktiv belastning). NO: AC 250 V: 5 A (ohmsk belastning) AC 250 V: 2A (induktiv belastning). Omskiftningstemperatur, forskel: 4K ($\pm 1,5K$). 100.000 sykluser.

Bryterkapasitet: NC kontakt, 100-250 V AC, 10(2) A. NO kontakt, 100-250 V AC, 5(2) A, for 230 V AC bruk bare. 24 V DC, 30 W. Verdier i parantes for induktiv last.

Driftstemperatur: -40 °C to +80 °C.

Levetid: IP 20.

Tilkobling: 4-polet klemme til 2,5 mm².

Tetthetsgrad: IP 20.

Godkjenninger: CE, EAC, cULus_UL Listed.

Overflatebehandling: RAL 7035.

Pakning: 1 stk.

Setting range: 0 °C to +60 °C; switching temperature difference less than 3 °K, and switching point tolerance ± 3 °K

Switch capacity: NC contact, 100-250 V AC, 10(2) A. NO contact, 100-250 V AC, 5(2) A, for 230 V AC operation only; 24 V DC, 30 W; value in brackets for inductive load

Operating temperature: -40 °C to +80 °C

Service life: > 100,000 cycles

SPESIFIKASJONER

Table 1/1						
Katalognummer	E-nummer	Høyde	Bredde	Dybde	Materiale	Avslutt
ETR200	4913407	60mm	37mm	53mm	Plast	Jevn

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE