

Topp- og bunnplater for gulvskap, DPC



Skapets estetikk og IP-klassifisering kan opprettholdes når et fullt sett dører og paneler er montert.

FUNKSJONER

Beskrivelse: Behøves for å dekke den gjenværende plassen på toppen og bunnen. Brukes i kombinasjon med de delvise dørene/platene DP/DPP, deleskinnene CDH/CDHK og dør til kabelområde DPA.

Materiale: 1,75 mm stålplate.

Overflatebehandling: RAL 7035 struktarpulverlakk.

Tetthetsgrad: Samsvarer med IP 44. For IP 21 levert uten pakning.

Monterings krav: DPC dekker 200 mm av skapet i høyden. Så for et 2000 mm høyt skap, når DPC brukes, vil det være 1800 mm igjen for delvise dører/plater.

Pakning: 2 plater med monteringsutstyr.

SPESIFIKASJONER

Tykkelse:	1.75mm
Farge:	Lys grå
Materiale:	Mild stål
Avslutt:	Pulverlakkert
Fargekode:	RAL 7035

Table 1/1

Katalognummer	E-nummer	Høyde	Bredde	Dybde	Innkapslingsmateriale	Produktfamilie
DPC0714R5	2415451	104mm	400mm	17mm	Mild stål	Frittstående
DPC0716R5	2415452	104mm	600mm	17mm	Mild stål	Frittstående
DPC0718R5	2415453	104mm	800mm	17mm	Mild stål	Frittstående

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE