

Innarbeidingsseksjoner med hengslet lokk



Transposisjondeler med innlagt hengslet deksel brukes når det er nødvendig å rotere den åpne siden av kabelkanalløpet med 90 grader og fremdeles beholde den innlagte funksjonen.

BRANSJESTANDARDER

Certified by Canadian Standards Association.

FUNKSJONER

Lay-in Hinged-Cover Transposition Sections are used when it is necessary to rotate the open side of the wireway run by 90 degrees and still retain the lay-in feature

SPESIFIKASJONER

Fargekode: ANSI 61
Avslutt: Galvanisert; Pulverlakkert
Farge: Grå
Materiale: Mild stål

Table 1/1

Katalognummer	Type	Høyde	Bredde	Tykkelse	Antall forseglingsplate	Type tetningsplate
F22LE9KOKT	Innarbeidingsavs nitt	64mm	64mm	1.9mm	1	Flat
F22LE9KT	Innarbeidingsavs nitt	64mm	64mm	1.9mm	1	Flat
F22LKOKT	Innarbeidingsavs nitt	64mm	64mm	1.9mm	1	Flat
F22LKT	Innarbeidingsavs nitt	64mm	64mm	1.9mm	1	Flat
F44LE9KOKT	Innarbeidingsavs nitt	102mm	102mm	1.9mm	1	Flat
F44LE9KT	Innarbeidingsavs nitt	102mm	102mm	1.9mm	1	Flat
F44LKOKT	Innarbeidingsavs nitt	102mm	102mm	1.9mm	1	Flat
F44LKT	Innarbeidingsavs nitt	102mm	102mm	1.9mm	1	Flat
F66LE9KOKT	Innarbeidingsavs nitt	152mm	152mm	1.9mm	1	Flat
F66LE9KT	Innarbeidingsavs nitt	152mm	152mm	1.9mm	1	Flat
F66LKOKT	Innarbeidingsavs nitt	152mm	152mm	1.9mm	1	Flat
F66LKT	Innarbeidingsavs nitt	152mm	152mm	1.9mm	1	Flat
F88LE9KOKT	Innarbeidingsavs nitt	203mm	203mm	1.9mm	1	Flat
F88LE9KT	Innarbeidingsavs nitt	203mm	203mm	1.9mm	1	Flat

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Hver tetningsplate har også en tetning og et sett skruer for å koble sammen deler.

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE