


Universell samleskinneadapter 200–250 A, W060



Universelle samleskinneadaptere med bevegelige festeskinner.

BRANSJESTANDARDS

UL

CSA

GL

DNV-GL

FUNKSJONER

Beskrivelse: 3-pols universell samleskinneadapter 200–250 A, med bevegelige festeskinner med M4-glidemuttre for sikker montering av koblingsapparatene.

Nominell spenning: 690 V.

For samleskinner: 12, 15, 20, 25, 30 × 5, 10.

Strømfordeling ved 80% belastning: 10.6 W (32214), 22.2 W (32168).

Pakning: 1 stk.

Godkjenninger: CSA, UL, GL, DNV GL.

For busbars: 12, 15, 20, 25, 30 × 5, 10

Power dissipation at 80% load: 10.6 W (32214), 22.2 W (32168)

SPESIFIKASJONER

Table 1/1						
Katalognummer	Høyde	Bredde	Dybde	Materiale	Overflate	Farge
32168	320mm	110mm	101mm	Plast, Stål	Glatt	Lys grå
32214	222mm	108mm	101mm	Plast, Stål	Glatt	Lys grå

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE