


Universell samleskinnestøtte, W060



Samleskinnestøtte som gjør det mulig å skape et trygt og brukervennlig system med avstand på 60 mm mellom samleskinnesystemer.

BRANSJESTANDARDS

GL

DNV-GL

FUNKSJONER

Beskrivelse: Universell samleskinnestøtte, 3/4-pols med interne skruehull, leveres uten endekappe.

Nominell spenning: 690 V.

Nominell frekvens: 50/60 Hz.

Nominell isolasjonsspenning U_i : 1000 V.

Nominell bølgespenning U_{imp} : 8 kV.

Godkjenninger: GL, DNV GL.

Rated frequency: 50/60 Hz

Rated isolation voltage U_i : 1000 V

Rated surge voltage U_{imp} : 8 kV

SPESIFIKASJONER

Table 1/1						
Katalognummer	Høyde	Bredde	Dybde	Kapslingsmaterial e	Produktserie	Materiale
01485	20mm	242mm	51mm	Plast, Stål	IEC Generelt tilbehør	Plast, Stål
01495	20mm	191mm	50mm	Plast, Stål	IEC Generelt tilbehør	Plast, Stål

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE