

# Ventilasjonsvifte, DFN



Skapet kan kjøles ned lagvis med denne vifta med høy effekt. Den kan monteres inne i eller på toppen av skapet.

## FUNKSJONER

---

Beskrivelse: To vifteversjoner: DFN01 for montering på en overflate nedenfra, DFN02 for montering på toppen av en overflate, med luftstrøm alltid gående oppover. Ekstra kontakt for termostatkobling.

Volt: 220-240 VAC.

Luftsirkulasjon: 160 m<sup>3</sup>/h.

Effekt på viften: 19 Watt.

Pakning: 1 sett med fingervern og monteringsskruer.

Nota: For enkel tilkobling, bruk ledningssett DFN61.

## SPESIFIKASJONER

**Farge:** Svartgrå  
**Materiale:** Plast  
**Overflate:** Glatt og matt

Table 1/1

Katalognummer	E-nummer	Høyde	Bredde	Dybde	Montering	Nominell spenning
DFN02	6922451	119mm	119mm	42mm	Topp	220V
DFN01	6904554	119mm	119mm	42mm	Innside	220V

## YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Når vifte hullene ikke brukes, kan de lukkes med DFC lukkeplater.

## ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.



Vår solide portefølje av merkevarer:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**