

Vertikale monteringsprofiler, AVB



Disse monteringsprofilene gir deg ekstra monteringsmuligheter som øker fleksibiliteten for å montere tilbehør og elektriske komponenter.

FUNKSJONER

Beskrivelse: For montering av svingrammer i full og delvis høyde. SFBP monteres direkte på AVB. Utstyrt med 25 mm hullmønster. For andre monteringsformål kan CNM burmuttere brukes. Monteres på hengselhull i frontrammen på skapet. Ved rustfrie stål skap er bruk av verktøy nødvendig.

Materiale: 2 mm galvanisert stål.

Pakning: 1 par med monteringsutstyr.

SPESIFIKASJONER

Tykkelse: 2mm
Avslutt: Galvanisert
Materiale: Mild stål

Table 1/1

Katalognummer	E-nummer	Høyde	Bredde	Dybde	Innkapslingsmateriale	Hurtiglevering
AVB1000	2414707	1000mm	86mm	21mm	Mild stål	Nei
AVB1400	2414709	1400mm	86mm	21mm	Mild stål	Nei
AVB0600	2414705	600mm	86mm	21mm	Mild stål	Nei
AVB1200	2414708	1200mm	86mm	21mm	Mild stål	Nei
AVB0800	2414706	800mm	86mm	21mm	Mild stål	Nei

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Ikke egnet for AFS.

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE