

Visningsvindu, HMIW



Visningsvinduet i 316L rustfritt stål beskytter IP66-skjermer og andre kontrollkomponenter.

FUNKSJONER

Beskrivelse: Beskytter skjermer og andre kontrollkomponenter.

Tetthetsgrad: IP 66

Pakning: 1 stk. med monteringstilbehør.

SPESIFIKASJONER

Table 1/1						
Katalognummer	E-nummer	Høyde	Bredde	Dybde	Lås antall	Vindusstørrelse
HMIW0715807-316	2411475	710mm	580mm	6.3mm	3	530 x 400mm

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE