

Veggmontert aluminium enkelt dør kabinett, VAR.



Serien med veggmonterte skap med enkeltdør i aluminium, WAS, har en beskyttelsesgrad på IP 66. Skapene er lagerført i mange forskjellige størrelser. Risikoen for komponentfeil og tilhørende unødvendig produksjonsstans elimineres ettersom vann og støv forhindres fra å komme inn i skapet. WAS-serien er ideell for bruk i områder som er utsatt for korrosjon, og som har ugunstige miljøforhold.

BRANSJESTANDARDER

UL 508A Listed; Type 4, 12; File No. E61997

NEMA/EEMAC Type 4, 12

IEC 62208 IP66

CE, UK CA, UL

FUNKSJONER

Materiale: Aluminium AlMg3. Hus: 2 mm. Dør: 2,5 mm. Monteringsplate: 2 mm galvanisert stål.

Hus: Brettet og sømsveiset. 4 stk. M8 x 13 pinnebolter til festing av bunnprofiler/monteringsplate Hvert hjørne på baksiden av skapet er lasermerket for å vise nøyaktig hvor du skal bore hull og feste AWS-veggmonteringsbraketter. Dette forenkler installasjonen.

Dør: Overflatemontert med 130° åpning. Skjulte, avtakbare hengsler med låsebolt. Åpning fra venstre eller høyre side. Innvendige M6-sveisede bolter for å montere dørprofiler MMDP, se levering. Forseglingen sikres av en innsprøytet polyuretanpakning i én del

I samsvar med IP66 | IK 08

Lås: nVent HOFFMAN-tilpasset 3 mm lås med dobbelbit, 90° bevegelse og antivibrasjonsmekanisme To låser for 600 til 800 mm høye skap Espagnolette-låsing med tre punkter for 1000 mm høye skap og over. Andre innsatser er tilgjengelige som tilbehør.

Monteringsplate: Monteringsplaten markeres vertikalt i intervaller på 10 mm for enkel horisontal posisjonering av utstyret. På toppen og bunnen er det hull som gjør det enklere å feste kablene. Festet på M8-pressesveisede bolter til baksiden av skapet Alle sider fra 800 mm og mer, er forsterket med brettete kanter. Ved hjelp av AMG-tilbehøret kan monteringsplateposisjonering justeres i dybden.

Kabeltilgang: Ingen flensplateåpninger som standard for å maksimere tetning.

Jording: M8x18 mm jordingsbolter i hus og deksel, M8-muttere, jordingsskiver og jordingsetiketter.

Levering: Skap med dør og monteringsplate, nøkkel med dobbelt plastbit på 3 mm og monteringstilbehør. Metallnøkkel, for høyder på 1000 mm eller mer. Jordingsmuligheter.

SPESIFIKASJONER

Table 1/1						
Katalognummer	Høyde	Bredde	Dybde	Karosseritykkelse	Farge	Fargekode
WAS0403015	400mm	300mm	150mm	2mm	Lys grå	RAL 7035
WAS0403021	400mm	300mm	210mm	2mm	Lys grå	RAL 7035
WAS0404021	400mm	400mm	210mm	2mm	Lys grå	RAL 7035
WAS0504021	500mm	400mm	210mm	2mm	Lys grå	RAL 7035
WAS0505021	500mm	500mm	210mm	2mm	Lys grå	RAL 7035
WAS0604021	600mm	400mm	210mm	2mm	Lys grå	RAL 7035
WAS0606021	600mm	600mm	210mm	2mm	Lys grå	RAL 7035
WAS0606030	600mm	600mm	300mm	2mm	Lys grå	RAL 7035
WAS0806030	800mm	600mm	300mm	2mm	Lys grå	RAL 7035
WAS0808030	800mm	800mm	300mm	2mm	Lys grå	RAL 7035
WAS1008030	1000mm	800mm	300mm	2mm	Lys grå	RAL 7035
WAS1208040	1200mm	800mm	400mm	2mm	Lys grå	RAL 7035

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE