


Veggmonteringsbraketter, AWS

Skapet kan enkelt monteres på installasjonsstedet uten at du trenger innvendig tilgang.



FUNKSJONER

Beskrivelse: Montasje braketter for sikker vegg feste. Inkluderer paknings skive som sikrer IP graden. Ved rustfritt skap må bearbeiding påberegnes.

Pakning: 4 braketter med montasje tilbehør.

SPESIFIKASJONER

Tykkelse: 3mm
Avslutt: Børstet

Table 1/1

Katalognummer	E-nummer	Høyde	Bredde	Dybde	Materiale	Innkapslingsmateriale
AWS41-316	2414715	36mm	76mm	21mm	Rustfritt stål 316	Mild stål
AWS41-304	2411012	36mm	76mm	21mm	Rustfritt stål 304	Mild stål

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE