

Brede monteringsplater, MPW



Den ekstra brede monteringsplaten gir mer monteringsplass, og kan være fullt utstyrt før den festes inne i skapet. Den kan monteres fra siden av skapet, fordi den er bredere enn frontåpningen på skapet.

FUNKSJONER

Beskrivelse: Gir et installasjonsunderlag over hele skapets bredde. Enkel installasjon fra siden ved hjelp av MTS glideprofiler. Nominell bredde er lik skapbredden. Ved sammenkobling av skap kan MPW-ene kobles til og føres inn som ett installasjonsoverflate. Kan ikke monteres i ytterste posisjon.

Materiale: 3 mm galvanisert stål.

Pakning: 1 stk. med monteringsutstyr.

Monterings krav: Legg til MTS glideprofiler. MPW passer kun til MCS/MCD-skap.

SPESIFIKASJONER

Tykkelse: 3mm
Avslutt: Galvanisert
Materiale: Mild stål

Table 1/1

Katalognummer	E-nummer	Høyde	Bredde	Dybde	Innkapslingsmateriale	Hurtiglevering
MPW1808	2419101	1800mm	800mm	25mm	Mild stål	Nei
MPW1810	2419102	1800mm	1000mm	25mm	Mild stål	Nei
MPW1812	2419103	1800mm	1200mm	25mm	Mild stål	Nei
MPW1816	2411783	1800mm	1600mm	25mm	Mild stål	Nei
MPW2008	2419106	2000mm	800mm	25mm	Mild stål	Nei
MPW2010	2419107	2000mm	1000mm	25mm	Mild stål	Nei
MPW2012	2419108	2000mm	1200mm	25mm	Mild stål	Nei
MPW2016	2411785	2000mm	1600mm	25mm	Mild stål	Nei
MPW1805	2411782	1800mm	500mm	25mm	Mild stål	Nei
MPW1806	2419100	1800mm	600mm	25mm	Mild stål	Nei
MPW2005	2411784	2000mm	500mm	25mm	Mild stål	Nei
MPW2006	2419104	2000mm	600mm	25mm	Mild stål	Nei
MPW1206		1200mm	600mm	25mm	Mild stål	Nei
MPW1208		1200mm	800mm	25mm	Mild stål	Nei
MPW1212		1200mm	1200mm	25mm	Mild stål	Nei
MPW1406		1400mm	600mm	25mm	Mild stål	Nei

Katalognummer	E-nummer	Høyde	Bredde	Dybde	Innkapslingsmateriale	Hurtiglevering
MPW1408		1400mm	800mm	25mm	Mild stål	Nei
MPW1412		1400mm	1200mm	25mm	Mild stål	Nei
MPW1606		1600mm	600mm	25mm	Mild stål	Nei
MPW1608		1600mm	800mm	25mm	Mild stål	Nei
MPW1612		1600mm	1200mm	25mm	Mild stål	Nei

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

*1600 mm brede montasjeplater - her leveres 2 x 800 mm brede montasjeplater.

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE