

A12 Standard kobling, vanlig, verdensomspennende design



SERTIFISERINGER



FUNKSJONER

Installeres raskt og enkelt

Designed to splice the same diameter bars where the second bar can be rotated and is not restricted in its axial direction

Slim design maintains concrete cover

SPESIFIKASJONER

Avslutt:	Vanlig
Materiale:	Stål
Designversjon:	Globalt (globalt tilgjengelig materiale)

Table 1/2

Katalognummer	Armeringstørrelse, metrisk	Armeringstr., US	Armeringsjern, Canada	Sekskantbredd e (W)	Diameter (Ø)	Lengde (L)
EL12A12N	12 mm	#4	10M.	17 mm		50mm
EL10A12N	10 mm	#3		17 mm		49mm
EL14A12N	14 mm			22 mm		56mm
EL16A12N	16 mm	#5	15M.	22 mm		61mm
EL18A12N	18 mm			27 mm		72mm
EL20A12N	20 mm	#6	20M.	27 mm		87mm
EL22A12N	22 mm	#7		30 mm		91mm
EL25A12N	25 mm	#8	25M.		35 mm	97mm
EL28A12N	28 mm	#9	30M.		40 mm	101mm
EL32A12N	32 mm	#10			45 mm	108mm
EL38A12N	38 mm	#12			55 mm	124mm
EL40A12N	40 mm				55 mm	131mm
EL30A12N	30 mm				40 mm	121mm
EL34A12N	34 mm				45 mm	128mm
EL36A12N	36 mm	#11	35M.		50 mm	121mm
EL57TA12N	57 mm	#18	55M.		80 mm	192mm
EL43TA12N	43 mm	#14	45M.		60 mm	158mm
EL50TA12N	50 mm				70 mm	166mm

Table 2/2

Katalognummer	Søyledybde (BD)	Søyleavstand (BG)	Vekt på enhet	Sertifiseringer
EL12A12N	19mm	12mm	0.06 kg	CARES, IAPMO®-UES, KOMO, AFCAB, TZUS, nVent LENTON EPD - Product Specific, ACRS, Kontrollrådet, Kontrollrådet, ITB, LA City Approval, DIBt, RISE
EL10A12N	18mm	13mm	0.07 kg	DIBt, AFCAB, RISE, CARES, TZUS, nVent LENTON EPD - Product Specific, ACRS, Kontrollrådet, ITB
EL14A12N	21mm	14mm	0.13 kg	IAPMO®-UES, KOMO, AFCAB, TZUS, nVent LENTON EPD - Product Specific, CARES, ACRS, Kontrollrådet, Kontrollrådet, ITB, LA City Approval, DIBt, RISE
EL16A12N	24mm	13mm	0.13 kg	CARES, IAPMO®-UES, KOMO, AFCAB, TZUS, nVent LENTON EPD - Product Specific, ACRS, Kontrollrådet, Kontrollrådet, ITB, LA City Approval, DIBt, RISE
EL18A12N	29mm	14mm	0.25 kg	IAPMO®-UES, TZUS, nVent LENTON EPD - Product Specific, ACRS, ITB, LA City Approval
EL20A12N	35mm	17mm	0.27 kg	CARES, IAPMO®-UES, KOMO, AFCAB, TZUS, nVent LENTON EPD - Product Specific, ACRS, Kontrollrådet, Kontrollrådet, ITB, LA City Approval, DIBt, RISE
EL22A12N	37mm	17mm	0.35 kg	ITB, LA City Approval, IAPMO®-UES, TZUS, nVent LENTON EPD - Product Specific, ACRS


Katalognummer	Søyledybde (BD)	Søyleavstand (BG)	Vekt på enhet	Sertifiseringer
EL25A12N	40mm	17mm	0.44 kg	CARES, IAPMO®-UES, KOMO, AFCAB, TZUS, nVent LENTON EPD - Product Specific, ACRS, Kontrollrådet, Kontrollrådet, ITB, LA City Approval, DIBt, RISE
EL28A12N	42mm	17mm	0.61 kg	IAPMO®-UES, KOMO, TZUS, nVent LENTON EPD - Product Specific, ACRS, ITB, LA City Approval, DIBt
EL32A12N	45mm	18mm	0.79 kg	CARES, IAPMO®-UES, KOMO, AFCAB, TZUS, nVent LENTON EPD - Product Specific, ACRS, Kontrollrådet, Kontrollrådet, ITB, LA City Approval, DIBt, RISE
EL38A12N	53mm	18mm	1.41 kg	IAPMO®-UES, nVent LENTON EPD - Product Specific, ACRS, LA City Approval
EL40A12N	57mm	17mm	1.4 kg	CARES, IAPMO®-UES, AFCAB, TZUS, nVent LENTON EPD - Product Specific, ACRS, Kontrollrådet, ITB, LA City Approval, DIBt, RISE
EL30A12N	52mm	17mm	0.69 kg	IAPMO®-UES, nVent LENTON EPD - Product Specific, ACRS, LA City Approval
EL34A12N	55mm	18mm	0.89 kg	IAPMO®-UES, nVent LENTON EPD - Product Specific, ACRS, LA City Approval
EL36A12N	52mm	17mm	1.08 kg	IAPMO®-UES, TZUS, nVent LENTON EPD - Product Specific, ACRS, LA City Approval
EL57TA12N	83mm	26mm	4.45 kg	LA City Approval, IAPMO®-UES, nVent LENTON EPD - Product Specific

Katalognummer	Søyledybde (BD)	Søyleavstand (BG)	Vekt på enhet	Sertifiseringer
EL43TA12N	66mm	26mm	2.07 kg	LA City Approval, IAPMO®-UES, nVent LENTON EPD - Product Specific
EL50TA12N	70mm	26mm	2.91 kg	LA City Approval, CARES, IAPMO®-UES, nVent LENTON EPD - Product Specific

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Bar dimensions and weights listed may vary by region. Coupler sizes not shown may be available by special order. Contact your nVent LENTON representative for more information.

DIAGRAMMER



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221
Alternativ 1 –
Kundeservice
Alternativ 2 – Teknisk
støtte

Europa

Nederland:
+31 800-0200135
Frankrike:
+33 800 901 793

Europa

Tyskland:
800 1890272
Andre land:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE