

C12SW Side Weldable Half-Coupler, Round



SERTIFISERINGER



FUNKSJONER

Designed for connecting reinforcing bar parallel to structural steel sections or plates

Round coupler allows the positioning of bent or hooked bar prior to welding

Machined from weldable grades of steel

SPESIFIKASJONER

Overflate: Standard

Materiale: Stål

Table 1/2

Katalognummer	Bindetrådstørrelse, metrisk	Bindetrådstørrelse, USA	Bindetrådstørrelse, Canada	Diameter (Ø)	Lengde (L)	Bardybde (BD)
EL16C12SWSP01	16 mm	#5	15M	25 mm	80mm	24mm
EL20C12SWSP01	20 mm	#6	20M	30 mm	100mm	35mm

Katalognummer	Bindetrådstørrelse, metrisk	Bindetrådstørrelse, USA	Bindetrådstørrelse, Canada	Diameter (Ø)	Lengde (L)	Bardybde (BD)
EL25C12SWSP01	25 mm	#8	25M	40 mm	110mm	40mm
EL32C12SWSP01	32 mm	#10		50 mm	120mm	45mm
EL36C12SWSP01	36 mm	#11	35M	50 mm	140mm	43mm
EL40C12SWSP01	40 mm			60 mm	150mm	57mm


Table 2/2

Katalognummer	Enhetsvekt
EL16C12SWSP01	0.26 kg
EL20C12SWSP01	0.46 kg
EL25C12SWSP01	0.9 kg
EL32C12SWSP01	1.52 kg
EL36C12SWSP01	1.76 kg
EL40C12SWSP01	2.69 kg

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Bar dimensions and weights listed may vary by region. Coupler sizes not shown may be available by special order. Contact your nVent LENTON representative for more information.

The design of the weld, the selection of electrode, and other relevant choices depend on the chemical and physical properties of the structural steel to which the couplers are welded. Engineers who design assemblies should adhere to all appropriate regulations.



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk
støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE