


CFF konisk skrueplugg for A12-, A22- og A32K-koblinger



FUNKSJONER

Designed for use with the A12, A22 and A32K coupler families

Designed to keep dirt, water and concrete slurry out of the coupler during the concrete pour

Durable mounting plates allow for easy attachment to forms

Color coded for the appropriate coupler size

SPESIFIKASJONER

Table 1/2


Katalognummer	Artikkelnummer	Materiale	Armeringstørrelse, metrisk	Armeringstr., US	Armeringsjern, Canada	Diameter (Ø)
EL36CFF	153925	High Density Polyethylene (HDPE), Stål	36 mm	#11	35M.	95 mm
EL28CFF	153900	High Density Polyethylene (HDPE), Stål	28 mm	#9	30M.	75 mm
EL22CFF	153880	High Density Polyethylene (HDPE), Stål	22 mm	#7		75 mm
EL32CFF	153920	High Density Polyethylene (HDPE), Stål	32 mm	#10		95 mm

Katalognummer	Artikkelnummer	Materiale	Armeringstørrelse, metrisk	Armeringstr., US	Armeringsjern, Canada	Diameter (Ø)
EL25CFF	153890	High Density Polyethylene (HDPE), Stål	25 mm	#8	25M.	75 mm
EL40CFF	153930	High Density Polyethylene (HDPE), Stål	40 mm			95 mm
EL50CFF	154980	High Density Polyethylene (HDPE), Stål	50 mm			95 mm
EL30CFF	153910	High Density Polyethylene (HDPE), Stål	30 mm			75 mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikkelnummer	Høyde (H)	Farge
EL36CFF	153925	18 mm	Blå
EL28CFF	153900	18 mm	Svart
EL22CFF	153880	18 mm	Blå
EL32CFF	153920	18 mm	Gul
EL25CFF	153890	18 mm	Rød
EL40CFF	153930	18 mm	Grønn
EL50CFF	154980	18 mm	Svart
EL30CFF	153910	18 mm	Hvit

DIAGRAMMER



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk
støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE