

D14 Mechanical Anchor, Plain, Worldwide Design



SERTIFISERINGER



FUNKSJONER

Replaces conventional hooked reinforcing bar

Simplifies reinforcing bar placement and lowers placing costs

Head area exceeds 10x bar area (net 9x)

SPESIFIKASJONER

- Overflate:** Standard
- Materiale:** Stål
- Designversjon:** Over hele verden (globalt tilgjengelig materiale)

Table 1/2

Katalognummer	Bindetrådstørrelse, metrisk	Bindetrådstørrelse, USA	Bindetrådstørrelse, Canada	Diameter 1 (Ø1)	Diameter 2 (Ø2)	Lengde 1 (L1)
---------------	-----------------------------	-------------------------	----------------------------	-----------------	-----------------	---------------

EL10D14N	10 mm	#3		35 mm		18 mm
EL12D14N	12 mm	#4	10M	45 mm		18 mm
EL14D14N	14 mm			45 mm		21 mm
EL16D14N	16 mm	#5	15M	55 mm		24 mm
EL18D14N	18 mm			60 mm		29 mm
EL32D14WN	32 mm	#10		80 mm	105 mm	45 mm
EL20D14N	20 mm	#6	20M	65 mm		35 mm
EL28D14N	28 mm	#9	30M	95 mm	80 mm	42 mm
EL30D14N	30 mm			95 mm	80 mm	52 mm
EL34D14N	34 mm			110 mm	80 mm	55 mm
EL36D14N	36 mm	#11	35M	115 mm	80 mm	52 mm
EL38D14N	38 mm	#12		120 mm	80 mm	53 mm
EL22D14N	22 mm	#7		70 mm		37 mm
EL40D14WN	40 mm			80 mm	130 mm	57 mm
EL25D14N	25 mm	#8	25M	80 mm		40 mm
EL50TD14WN	50 mm			80 mm	160 mm	70 mm

Table 2/2

Katalognummer	Lengde 2 (L2)	Enhetsvekt	Sertifiseringer
EL10D14N		0.12 kg	nVent LENTON EPD - Product Specific, DIBt, AFCAB, ITB, TZUS

Katalognummer	Lengde 2 (L2)	Enhetsvekt	Sertifiseringer
EL12D14N		0.21 kg	nVent LENTON EPD - Product Specific, CARES, RISE, AFCAB, DIBt, ITB, TZUS
EL14D14N		0.24 kg	AFCAB, ITB, CARES, nVent LENTON EPD - Product Specific, RISE, DIBt, TZUS
EL16D14N		0.41 kg	CARES, AFCAB, ITB, nVent LENTON EPD - Product Specific, RISE, DIBt, TZUS
EL18D14N		0.6 kg	ITB, nVent LENTON EPD - Product Specific, TZUS
EL32D14WN	20 mm	2.11 kg	nVent LENTON EPD - Product Specific, CARES
EL20D14N		0.83 kg	CARES, AFCAB, ITB, nVent LENTON EPD - Product Specific, RISE, DIBt, TZUS
EL28D14N	25 mm	1.93 kg	DIBt, ITB, nVent LENTON EPD - Product Specific, TZUS
EL30D14N	25 mm	2.48 kg	nVent LENTON EPD - Product Specific
EL34D14N	25 mm	3.23 kg	nVent LENTON EPD - Product Specific
EL36D14N	25 mm	3.16 kg	TZUS, nVent LENTON EPD - Product Specific
EL38D14N	25 mm	3.49 kg	nVent LENTON EPD - Product Specific
EL22D14N		1.03 kg	nVent LENTON EPD - Product Specific, TZUS, ITB
EL40D14WN	32 mm	3.82 kg	nVent LENTON EPD - Product Specific, CARES
EL25D14N		1.43 kg	AFCAB, CARES, RISE, nVent LENTON EPD - Product Specific, ITB, TZUS, DIBt
EL50TD14WN	45 mm	7.07 kg	nVent LENTON EPD - Product Specific, CARES

Designet til å møtes: ACI 318;AS3600;ASTM A970


YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Bar dimensions and weights listed may vary by region. Coupler sizes not shown may be available by special order. Contact your nVent LENTON representative for more information.

Thread does not need to be flush with end of nVent LENTON Terminator. Thread may be +/- 2 threads from backside of coupler.

For EL32D14WN, EL40D14WN and EL50TD14WN, Diameter 2 (Ø2) is larger than Diameter 1 (Ø1).

DIAGRAMMER



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk

støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE