


HFF Steel Nailing Plate, 10 mm, 12 mm, #3, #4, 10M

KATALOGNUMMER

EL1012HFF



The HFF nailing plate is sold separately from the A12 couplers. The plates easily attach to the couplers by orienting the hexagon opening in the plate to the coupler and then rotating the plate 15 degrees.

Used in segmental pour and closure pour applications. Permanent form saving plates allow easy attachment to form work, eliminating costly damage to the forms.

FUNKSJONER

Enkel å installere

Ingen spesielle verktøy er nødvendig

Designed for use with the A12 coupler families

Positively locks onto the hexagon-shaped coupler

PRODUKTEGENSKAPER

Artikkelnummer: 152840

Materiale: Fjærstål

Armeringstørrelse, metrisk: 10 mm; 12 mm

Armeringstr., US: #3;#4

Armeringsjern, Canada: 10M.

Lengde (L): 50mm

Sekskantbredde (W): 17 mm

Høyde (H): 5 mm


Pakkeantall: 100

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Can also be used on A2N couplers.

Always wear gloves when installing plates to couplers.

DIAGRAMMER



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk
støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE