


P13 Position Transition Coupler, Worldwide Design, 28 mm, 25 mm, #9, #8, 30M, 25M

KATALOGNUMMER

EL2825P13LN



SERTIFISERINGER



FUNKSJONER

Used to splice different diameter bars

Designed to splice two curved, bent or straight bars, when neither bar can be rotated and where the ongoing bar is NOT free to move in its axial direction

Adjustability in the female end of the coupler allows the coupler to extend out to meet the taper-threaded reinforcing bar

PRODUKTEGENSKAPER

Materiale: Stål

Avslutt: Vanlig

Designversjon: Globalt (globalt tilgjengelig materiale)

Koblingsjustering: Standard

Armeringstørrelse, metrisk: 28 mm; 25 mm

Armeringstr., US: #9;#8

Armeringsjern, Canada: 30M.;25M.

Diameter (Ø): 50 mm

Lengde 1 (L1): 228 mm

Lengde 2 (L2): 298 mm

Søyledybde 1 (BD1): 42mm

Søyledybde 2 (BD2): 40mm

Baravstand 1 (BG1): 146mm

Baravstand 2 (BG2): 216mm

Koblingshus (CB): 147mm

Vekt på enhet: 2.77 kg


Designet for å møtes: AASHTO;ABNT NBR 8548:1984;ACI 318 type 1 (125 % spesifisert kapasitet);ACI 318 type 2 (spesifisert strekkfasthet);ACI 349;ACI 359;AS3600

Pakkeantall: 8

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Bar dimensions and weights listed may vary by region. Coupler sizes not shown may be available by special order. Contact your nVent LENTON representative for more information.

DIAGRAMMER



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk
støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE