

P9J Weldable Position Coupler, 28 mm, #9, 30M

KATALOGNUMMER

EL28P9J



FUNKSJONER

Designed for connecting reinforcing bar perpendicular to structural steel sections or plates when the mating bar cannot be rotated and is free to move in its axial direction

Ideal for connecting hooked reinforcing bar to structural steel elements

Internally taper threaded on one end, with the other end prepared for welding

Machined from weldable grades of steel

PRODUKTEGENSKAPER

Materiale: Stål

Avslutt: Vanlig

100% amerikansk innhold: Ja

Armeringstørrelse, metrisk: 28 mm

Armeringstr., US: #9

Armeringsjern, Canada: 30M.

Diameter 1 (Ø1): 76 mm

Diameter 2 (Ø2): 64 mm

Lengde 1 (L1): 114 mm

Lengde 2 (L2): 121 mm

Søyledybde (BD): 38mm

Koblingshus (CB): 73mm

Vekt på enhet: 2.72 kg


Designet for å møtes: AASHTO; ABNT NBR 8548:1984; ACI 318 type 1 (125 % spesifisert kapasitet); ACI 318 type 2 (spesifisert strekkfasthet); ACI 349; ACI 359; AS3600

Pakkeantall: 6

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Bar dimensions and weights listed may vary by region. Coupler sizes not shown may be available by special order. Contact your nVent LENTON representative for more information.

DIAGRAMMER



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk
støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE