


A12 Standard Coupler, Plain, Worldwide Design, 38 mm, #12

KATALOGNUMMER

EL38A12N



SERTIFISERINGER



FUNKSJONER

Installeres raskt og enkelt

Designed to splice the same diameter bars where the second bar can be rotated and is not restricted in its axial direction

Slim design maintains concrete cover

PRODUKTEGENSKAPER

Materiale: Stål

Avslutt: Vanlig

Designversjon: Globalt (globalt tilgjengelig materiale)

Armeringstørrelse, metrisk: 38 mm

Armeringstr., US: #12

Diameter (Ø): 55 mm

Lengde (L): 124mm

Søyledybde (BD): 53mm

Søyleavstand (BG): 18mm

Vekt på enhet: 1.41 kg


Designet for å møtes: AASHTO; ABNT NBR 8548:1984; ACI 318 type 1 (125 % spesifisert kapasitet); ACI 318 type 2 (spesifisert strekkfasthet); ACI 349; ACI 359; AS3600

Pakkeantall: 12

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Bar dimensions and weights listed may vary by region. Coupler sizes not shown may be available by special order. Contact your nVent LENTON representative for more information.

DIAGRAMMER



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk
støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE