

Montering av endejustering



End alignment fittings properly locate the sleeve onto the reinforcing steel. The fittings also retain the packing materials and hold them in place, which helps ensure a leak-free installation.

FUNKSJONER

Durable, re-usable and long lasting

Easily replaced if damaged

Split-collar design allows for easy installation and removal

SPESIFIKASJONER

Materiale: Stål

Table 1/1

Katalognummer	Armeringstørrelse, metrisk	Armeringstr., US	Armeringsjern, Canada	Høyde (H)	Diameter 1 (Ø1)	Diameter 2 (Ø2)
RBM2974100U	20 mm	#6	20M.	64 mm	70 mm	36 mm
RBM2974125X	20 mm	#6	20M.	64 mm	70 mm	39 mm
RBM2870100A	22 mm	#7		64 mm	70 mm	42 mm
RBM2886112C	25 mm	#8	25M.	64 mm	70 mm	49 mm
RBM2886150D	25 mm	#8	25M.	64 mm	70 mm	55 mm
RBM2748100D	28 mm	#9	30M.	64 mm	70 mm	55 mm


Katalognummer	Armeringstørrelse, metrisk	Armeringstr., US	Armeringsjern, Canada	Høyde (H)	Diameter 1(Ø1)	Diameter 2(Ø2)
RBM275075E	32 mm	#10		64 mm	70 mm	58 mm
RBM2767100E	28 mm	#9	30M.	64 mm	70 mm	58 mm
RBM266785F	36 mm	#11	35M.	64 mm	76 mm	65 mm
RBM2669100H	43 mm	#14	45M.	64 mm	86 mm	74 mm
RBM2669125J	43 mm	#14	45M.	64 mm	86 mm	77 mm
RBM266975G	43 mm	#14	45M.	64 mm	86 mm	76 mm
RBM2671100M	57 mm	#18	55M.	64 mm	111 mm	96 mm
RBM2671125N	57 mm	#18	55M.	64 mm	111 mm	99 mm
RBM267150K	57 mm	#18	55M.	64 mm	111 mm	87 mm
RBM267156K	57 mm	#18	55M.	64 mm	111 mm	87 mm
RBM267885K	43 mm	#14	45M.	64 mm	102 mm	87 mm
RBM2687126G	36 mm	#11	35M.	64 mm	86 mm	71 mm
RBM2750125F	32 mm	#10		64 mm	76 mm	65 mm
RBM2759K	36 mm	#11	35M.	64 mm	102 mm	87 mm

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Diameter 2 is the mating surface for the outside diameter of the appropriate sleeve.

Prior to installation, please read and understand all of the detailed instructions and safety notices provided in the nVent LENTON Cadweld Rebar Splicing System Instruction Manual.

Sizes not shown may be available by special order. Contact your nVent LENTON representative for more information.



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk

støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE