

nVent LENTON InterLok-påfyllingskobling, vanlig



FUNKSJONER

Designed to splice different diameter bars

Over-sized cavity allows for greater field tolerance

Taper-threaded end helps prevent movement of the reinforcing bars and eliminate misalignment

Requires less grout than most competitive systems

SPESIFIKASJONER

Materiale: Støpejern

Avslutt: Vanlig

Table 1/2

Katalognummer	Produkt	Armeringstørrelse, metrisk	Armeringstr., US	Armeringsjern, Canada	Diameter 1 (Ø1)	Diameter 2 (Ø2)
LK86	Montasje i én del	25 mm, 20 mm	#8, #6	25M., 20M	68 mm	51 mm
LK87	Montasje i én del	25 mm, 22 mm	#8, #7		68 mm	51 mm
LK97	Montasje i én del	28 mm, 22 mm	#9, #7		71 mm	54 mm
LK98	Montasje i én del	28 mm, 25 mm	#9, #8	30M., 25M	71 mm	54 mm

Katalognummer	Produkt	Armeringstørrelse, metrisk	Armeringstr., US	Armeringsjern, Canada	Diameter 1(Ø1)	Diameter 2(Ø2)
LK109	Montasje i én del	32 mm, 28 mm	#10, #9		76 mm	59 mm
LK119	Todelt montering	36 mm, 28 mm	#11, #9	35M., 30M	79 mm	62 mm
LK1110	Montasje i én del	36 mm, 32 mm	#11, #10		80 mm	62 mm
LK1410	Montasje i én del	43 mm, 32 mm	#14, #10		94 mm	70 mm
LK1411	Montasje i én del	43 mm, 36 mm	#14, #11	45M., 35M	94 mm	70 mm
LK1814T	Montasje i én del	57 mm, 43 mm	#18, #14	55M., 45M	114 mm	83 mm

Table 2/2


Katalognummer	Lengde 1 (L1)	Lengde 2 (L2)	Søyledybde (BD)	Vekt på enhet
LK86	219 mm	178 mm	28mm	2.29 kg
LK87	219 mm	178 mm	32mm	2.16 kg
LK97	248 mm	203 mm	32mm	2.44 kg
LK98	248 mm	203 mm	34mm	2.45 kg
LK109	275 mm	229 mm	38mm	3.63 kg
LK119	373 mm	241 mm	38mm	4.56 kg
LK1110	305 mm	251 mm	40mm	3.61 kg
LK1410	386 mm	324 mm	40mm	7.26 kg
LK1411	386 mm	324 mm	43mm	7.12 kg
LK1814T	518 mm	432 mm	56mm	19.96 kg

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Bar dimensions and weights listed may vary by region. Coupler sizes not shown may be available by special order. Contact your nVent LENTON representative for more information.

Prior to installation, please read and understand the detailed instructions and safety notices provided in the nVent LENTON Interlok Instruction Manual.

DIAGRAMMER



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk
støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE