

nVent LENTON hurtigspiss mekanisk lappkobling, belagt, bolt inkludert



The nVent LENTON Quick Wedge splice consists of an oval-shaped steel sleeve and a wedge pin. The sleeve is positioned around two very short overlapping steel bars. The wedge pin is inserted into a handheld hydraulic pin-driver and positioned on the sleeve. The pin is then driven through the pre-drilled hole in the sleeve and between the bars to complete the connection.

Coated reinforcing bar is used in place of plain reinforcing bars to protect against corrosion. Typical applications include bridges, parking structures, pavement, marine structures and repair work. nVent LENTON couplers and mechanical anchors are available in multiple coatings to meet specific job requirements.

FUNKSJONER

Short reinforcing bar overlap significantly reduces concrete removal in retrofit applications

Eliminates the need to custom cut and fit rebar to precise measurements

Quick installations result in accelerated job scheduling

Simple to use with only minimal training required

Splice offers quick visual inspection

Each package contains couplers, wedge pins and a spare grommet

Multiple coatings available

SPESIFIKASJONER

Avslutt standard: ASTM A767 KLASSE I.

Avslutt: Hot-Dip galvanisert

PIN-finish: Mekanisk galvanisert

Emballasje: Standard

Materiale: Stål

Table 1/2

Katalognummer	Armeringstørrelse, metrisk	Armeringstr., US	Armeringsjern, Canada	Lengde (L)	Bredde (W)	Høyde (H)
---------------	----------------------------	------------------	-----------------------	------------	------------	-----------

ML12MMG	12 mm			48mm	40 mm	27 mm
ML5G	16 mm	#5	15M.	57mm	49 mm	33 mm


Table 2/2

Katalognummer	Vekt på enhet
ML12MMG	0.23 kg
ML5G	0.36 kg

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Prior to installation, please read and understand the detailed instructions and safety notices provided in the nVent LENTON Quick Wedge Operator's Manual.

DIAGRAMMER



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk
støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE