

nVent LENTON Quick Wedge Mechanical Lap Coupler, Plain, Pin Included



The nVent LENTON Quick Wedge splice consists of an oval-shaped steel sleeve and a wedge pin. The sleeve is positioned around two very short overlapping steel bars. The wedge pin is inserted into a handheld hydraulic pin-driver and positioned on the sleeve. The pin is then driven through the pre-drilled hole in the sleeve and between the bars to complete the connection.

FUNKSJONER

Short reinforcing bar overlap significantly reduces concrete removal in retrofit applications

Eliminates the need to custom cut and fit rebar to precise measurements

Quick installations result in accelerated job scheduling

Simple to use with only minimal training required

Splice offers quick visual inspection

Each package contains couplers, wedge pins and a spare grommet

SPESIFIKASJONER

Overflate: Standard

Emballasje: Standard

Materiale: Stål

Table 1/2

Katalognummer	Artikkelnummer	Bindetrådstørrelse, metrisk	Bindetrådstørrelse, USA	Bindetrådstørrelse, Canada	Lengde (L)	Bredde (W)
ML12MM	145700	12 mm			48mm	40 mm
ML5	145710	16 mm	#5	15M	57mm	49 mm
ML20MM	145720	20 mm			70mm	59 mm


Table 2/2

Katalognummer	Artikkelnummer	Høyde (H)	Enhetsvekt
ML12MM	145700	27 mm	0.23 kg
ML5	145710	33 mm	0.36 kg
ML20MM	145720	40 mm	0.54 kg

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Prior to installation, please read and understand the detailed instructions and safety notices provided in the nVent LENTON Quick Wedge Operator's Manual.

DIAGRAMMER



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221
Alternativ 1 –
Kundeservice
Alternativ 2 – Teknisk
støtte

Europa

Nederland:
+31 800-0200135
Frankrike:
+33 800 901 793

Europa

Tyskland:
800 1890272
Andre land:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE