

nVent LENTON erstatningsbolt for hurtigspiss

Wedge pins are provided with the purchase of couplers. Replacement wedge pins are made available as a convenience, should any get lost on the jobsite.



FUNKSJONER

Package comes with twenty-six replacement wedge pins and one grommet

Designed to withstand the forces required for assembly

SPESIFIKASJONER

Materiale: Stål

Table 1/2

Katalognummer	Artikkelnummer	Overflate	Bindetrådstørrelse, metrisk	Bindetrådstørrelse, USA	Bindetrådstørrelse, Canada	Diameter (Ø)
ML4PKG26	145860	Vanlig	12 mm	#4	10M.	13 mm
ML4GPKG26		Mekanisk galvanisert	12 mm	#4	10M.	13 mm
ML5PKG26	145870	Vanlig	16 mm	#5	15M.	13 mm
ML5GPKG26		Mekanisk galvanisert	16 mm	#5	15M.	13 mm
ML6PKG26	145880	Vanlig	20 mm	#6	20M.	16 mm
ML6GPKG26		Mekanisk galvanisert	20 mm	#6	20M.	16 mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikkelnummer	Lengde (L)	Enhetsvekt
ML4PKG26	145860	40mm	0.03 kg
ML4GPKG26		40mm	0.03 kg
ML5PKG26	145870	46mm	0.04 kg
ML5GPKG26		46mm	0.04 kg
ML6PKG26	145880	53mm	0.06 kg
ML6GPKG26		53mm	0.06 kg

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Prior to installation, please read and understand the detailed instructions and safety notices provided in the nVent LENTON Quick Wedge Operator's Manual.

DIAGRAMMER



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk
støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE