


P13 posisjon kobling, rustfritt stål, Worldwide Design



Stainless steel couplers are specified whenever corrosive environmental conditions combine with the need for high load-bearing strength. nVent LENTON stainless steel couplers are commonly used when the construction materials may come into contact with de-icing salts, salt water or marine environments. Typical applications include bridges and bridge decks.

FUNKSJONER

Designed to splice the same diameter bars

Designed to splice two curved, bent or straight bars, when neither bar can be rotated and where the ongoing bar is NOT free to move in its axial direction

Adjustability in the female end of the coupler allows the coupler to extend out to meet the taper-threaded reinforcing bar

Duplex 2205 stainless steel provides a unique combination of strength and corrosion resistance

SPESIFIKASJONER

Overflate:	Vanlig
Materiale:	Rustfritt stål Duplex 2205 (en 1,4462)
Koblingsjustering:	Standard
Designversjon:	Globalt (globalt tilgjengelig materiale)

Table 1/2

Katalognummer	Bindetrådstørrelse, metrisk	Bindetrådstørrelse, USA	Bindetrådstørrelse, Canada	Diameter (Ø)	Lengde 1 (L1)	Lengde 2 (L2)
EL12P13LSSN	12 mm	#4	10M.	25 mm	124 mm	159 mm
EL16P13LSSN	16 mm	#5	15M.	30 mm	144 mm	186 mm
EL20P13LSSN	20 mm	#6	20M.	35 mm	199 mm	260 mm

Katalognummer	Bindetrådstørrelse, metrisk	Bindetrådstørrelse, USA	Bindetrådstørrelse, Canada	Diameter (Ø)	Lengde 1 (L1)	Lengde 2 (L2)
EL25P13LSSN	25 mm	#8	25M.	45 mm	221 mm	287 mm
EL32P13LSSN	32 mm	#10		60 mm	249 mm	321 mm


Table 2/2

Katalognummer	Bardybde (BD)	Baravstand 1 (BG1)	Baravstand 2 (BG2)	Koblingshus (CB)	Enhetsvekt
EL12P13LSSN	19mm	86mm	121mm	75mm	0.38 kg
EL16P13LSSN	24mm	96mm	138mm	89mm	0.64 kg
EL20P13LSSN	35mm	129mm	190mm	126mm	1.09 kg
EL25P13LSSN	40mm	140mm	207mm	140mm	2.09 kg
EL32P13LSSN	45mm	159mm	231mm	156mm	4.22 kg

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Bar dimensions and weights listed may vary by region. Coupler sizes not shown may be available by special order. Contact your nVent LENTON representative for more information.

DIAGRAMMER



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmaterieill. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk
støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE