


P14-posisjonskobling, rustfritt stål



Stainless steel couplers are specified whenever corrosive environmental conditions combine with the need for high load-bearing strength. nVent LENTON stainless steel couplers are commonly used when the construction materials may come into contact with de-icing salts, salt water or marine environments. Typical applications include bridges and bridge decks.

FUNKSJONER

Designed to splice the same diameter bars

Designed to splice two curved, bent or straight bars, when neither bar can be rotated and where the ongoing bar is free to move in its axial direction

Duplex 2205 stainless steel provides a unique combination of strength and corrosion resistance

SPESIFIKASJONER

Overflate:	Vanlig
Materiale:	Rustfritt stål Duplex 2205 (en 1,4462)
Koblingsjustering:	Standard

Table 1/2

Katalognummer	Bindetrådstørrelse, metrisk	Bindetrådstørrelse, USA	Bindetrådstørrelse, Canada	Diameter (Ø)	Lengde 1 (L1)	Lengde 2 (L2)
EL12P14LSSN	12 mm	#4	10M.	25 mm	98 mm	105 mm
EL20P14LSSN	20 mm	#6	20M.	35 mm	152 mm	163 mm
EL16P14LSSN	16 mm	#5	15M.	30 mm	112 mm	119 mm
EL25P14LSSN	25 mm	#8	25M.	45 mm	169 mm	180 mm
EL32P14LSSN	32 mm	#10		60 mm	192 mm	203 mm


Table 2/2

Katalognummer	Bardybde (BD)	Baravstand 1 (BG1)	Baravstand 2 (BG2)	Koblingshus (CB)	Enhetsvekt
EL12P14LSSN	19mm	60mm	67mm	46mm	0.26 kg
EL20P14LSSN	35mm	82mm	93mm	76mm	0.36 kg
EL16P14LSSN	24mm	64mm	71mm	54mm	0.44 kg
EL25P14LSSN	40mm	89mm	100mm	86mm	1.32 kg
EL32P14LSSN	45mm	102mm	113mm	96mm	2.72 kg

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Bar dimensions and weights listed may vary by region. Coupler sizes not shown may be available by special order. Contact your nVent LENTON representative for more information.

DIAGRAMMER



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk
støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE