


PFF skrueplugg av parallellplast for P13/P14-koblinger, europeisk design



The European Design Version (Suffix EE) is currently being phased out. All future projects should be designed with the Worldwide Design Version (Suffixes N and LN). This change is being done in order to simplify our product offering and eliminate redundant designs. Please contact Customer Care or your local Sales Engineer/Manager if you require more information on this transition.

FUNKSJONER

Designed for use with the P13/P14 coupler families

Designed to keep dirt, water and concrete slurry out of the coupler during the concrete pour

Durable mounting plates allow for easy attachment to forms

Color coded for the appropriate coupler size

SPESIFIKASJONER

Designversjon: Europeisk (spesialmaterialer)

Table 1/2


Katalognummer	Artikkelnummer	Materiale	Bindetrådstørrelse, metrisk	Bindetrådstørrelse, USA	Bindetrådstørrelse, Canada	Diameter (Ø)
EL1416PFF	153810	High Density Polyethylene (HDPE), Stål	14 mm, 16 mm	#5	15M.	65 mm
EL1012PFF	153800	High Density Polyethylene (HDPE), Stål	10 mm, 12 mm	#3, #4	10M.	65 mm
EL2225PFF	153840	High Density Polyethylene (HDPE), Stål	22 mm, 25 mm	#7, #8	25M.	95 mm

Katalognummer	Artikkelnummer	Materiale	Bindetrådstørrelse, metrisk	Bindetrådstørrelse, USA	Bindetrådstørrelse, Canada	Diameter (Ø)
EL2830PFF	153850	High Density Polyethylene (HDPE), Stål	28 mm, 30 mm	#9	30M.	95 mm
EL20PFF	153830	High Density Polyethylene (HDPE), Stål	20 mm	#6	20M.	75 mm
EL18PFF	153820	High Density Polyethylene (HDPE), Stål	18 mm			75 mm
EL32PFF	153860	High Density Polyethylene (HDPE), Stål	32 mm	#10		95 mm
EL40PFF	153870	High Density Polyethylene (HDPE), Stål	40 mm			95 mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikkelnummer	Høyde (H)	Farge
EL1416PFF	153810	15 mm	Svart
EL1012PFF	153800	15 mm	Rød
EL2225PFF	153840	18 mm	Rød
EL2830PFF	153850	18 mm	Svart
EL20PFF	153830	18 mm	Gul
EL18PFF	153820	18 mm	Hvit
EL32PFF	153860	18 mm	Gul
EL40PFF	153870	18 mm	Grønn

DIAGRAMMER



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk
støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE