


PFF skrueplugg av parallellplast for P13/P14-koblinger, verdensomspennende design



FUNKSJONER

Designed for use with the P13/P14 coupler families

Designed to keep dirt, water and concrete slurry out of the coupler during the concrete pour

Durable mounting plates allow for easy attachment to forms

Color coded for the appropriate coupler size

SPESIFIKASJONER

Designversjon: Globalt (globalt tilgjengelig materiale)

Table 1/2


Katalognummer	Materiale	Bindetrådstørrelse, metrisk	Bindetrådstørrelse, USA	Bindetrådstørrelse, Canada	Diameter (Ø)	Høyde (H)
EL12PFFN	High Density Polyethylene (HDPE), Stål	12 mm	#4	10M.	65 mm	17 mm
EL28PFFN	High Density Polyethylene (HDPE), Stål	28 mm	#9	30M.	95 mm	20 mm
EL40PFFN	High Density Polyethylene (HDPE), Stål	40 mm			95 mm	20 mm

Katalognummer	Materiale	Bindetrådstørrelse, metrisk	Bindetrådstørrelse, USA	Bindetrådstørrelse, Canada	Diameter (Ø)	Højde (H)
EL20PFFN	High Density Polyethylene (HDPE), Stål	20 mm	#6	20M.	75 mm	20 mm
EL36PFFN	High Density Polyethylene (HDPE), Stål	36 mm	#11	35M.	95 mm	20 mm
EL22PFFN	High Density Polyethylene (HDPE), Stål	22 mm	#7		95 mm	20 mm
EL16PFFN	High Density Polyethylene (HDPE), Stål	16 mm	#5	15M.	65 mm	20 mm
EL32PFFN	High Density Polyethylene (HDPE), Stål	32 mm	#10		95 mm	20 mm
EL25PFFN	High Density Polyethylene (HDPE), Stål	25 mm	#8	25M.	95 mm	20 mm

Table 2/2

Katalognummer	Farge
EL12PFFN	Rød
EL28PFFN	Svart
EL40PFFN	Grønn
EL20PFFN	Gul
EL36PFFN	Blå
EL22PFFN	Blå
EL16PFFN	Svart
EL32PFFN	Gul
EL25PFFN	Rød

DIAGRAMMER



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk
støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE