

T-seriens horisontale hylse, sidefyll



The side fill horizontal T-Series sleeve has vent holes located 90 degrees from the tap hole to facilitate side fill installations when the interferences of the structure will not allow top filling. Vent holes are added to horizontal sleeves to reduce air entrapment and help ensure proper filling of the sleeve.

FUNKSJONER

Designed to connect horizontal reinforcing bars and angular reinforcing bars up to 45 degrees

Used to splice the same diameter bars

Works with saw cut, flame cut and sheared bars

Can be visually inspected after installation

Available with extended sleeve lengths

SPESIFIKASJONER

Avslutt: Vanlig

Materiale: Stål

100% amerikansk innhold: Ja

Table 1/2

Katalognummer	Hylse	Armeringstørrelse, metrisk	Armeringstr., US	Armeringsjern, Canada	Diameter 1 (Ø1)	Diameter 2 (Ø2)
RBT6101HSA	Standardlengde	20 mm	#6	20M.	38 mm	25 mm
RBT7101HSA	Standardlengde	22 mm	#7		41 mm	29 mm
RBT1091HSA	Standardlengde	32 mm	#10		57 mm	41 mm
RBT11101HSA	Standardlengde	36 mm	#11	35M.	64 mm	44 mm

Katalognummer	Hylse	Armeringstørrelse, metrisk	Armeringstr., US	Armeringsjern, Canada	Diameter 1(Ø1)	Diameter 2(Ø2)
RBT81011HSA	Forlænget længde	25 mm	#8	25M.	48 mm	32 mm
RBT8101HSA	Standardlængde	25 mm	#8	25M.	48 mm	32 mm
RBT9101HSA	Standardlængde	28 mm	#9	30M.	54 mm	38 mm
RBT111011HSA	Forlænget længde	36 mm	#11	35M.	64 mm	44 mm
RBT14101HSA	Standardlængde	43 mm	#14	45M.	76 mm	54 mm
RBT1891HSA	Standardlængde	57 mm	#18	55M.	95 mm	67 mm


Table 2/2				
Katalognummer	Længde 1 (L1)	Længde 2 (L2)	Længde 3 (L3)	Vekt på enhet
RBT6101HSA	127 mm	64 mm	20mm	0.63 kg
RBT7101HSA	127 mm	64 mm	20mm	0.69 kg
RBT1091HSA	140 mm	70 mm	20mm	1.34 kg
RBT11101HSA	152 mm	76 mm	20mm	1.93 kg
RBT81011HSA	152 mm	76 mm	20mm	1.38 kg
RBT8101HSA	127 mm	64 mm	20mm	0.98 kg
RBT9101HSA	127 mm	64 mm	20mm	1.14 kg
RBT111011HSA	178 mm	89 mm	26mm	2.25 kg
RBT14101HSA	178 mm	89 mm	26mm	3.17 kg
RBT1891HSA	229 mm	114 mm	26mm	6.51 kg

Ytterligere Produktdetaljer

Prior to installation, please read and understand all of the detailed instructions and safety notices provided in the nVent LENTON Cadweld Rebar Splicing System Instruction Manual.

Sizes not shown may be available by special order. Contact your nVent LENTON representative for more information.

Diagrammer



Advarsel

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk

støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE