

T-serien horizontal hylse, toppfylling



The top fill horizontal T-Series sleeve has vent holes to reduce air entrapment and help ensure proper filling of the sleeve.

FUNKSJONER

Designed to connect horizontal reinforcing bars and angular reinforcing bars up to 45 degrees

Used to splice the same diameter bars

Works with saw cut, flame cut and sheared bars

Can be visually inspected after installation

Available with extended sleeve lengths

SPESIFIKASJONER

Avslutt: Vanlig

Materiale: Stål

100% amerikansk innhold: Ja

Table 1/2

Katalognummer	Hylse	Armeringstørrelse, metrisk	Armeringstr., US	Armeringsjern, Canada	Diameter 1 (Ø1)	Diameter 2 (Ø2)
RBT6101HA	Standardlengde	20 mm	#6	20M.	38 mm	25 mm
RBT51012HA	Forlenget lengde	16 mm	#5	15M.	35 mm	22 mm
RBT7101HA	Standardlengde	22 mm	#7		41 mm	29 mm
RBT1091HA	Standardlengde	32 mm	#10		57 mm	41 mm

Katalognummer	Hylse	Armeringstørrelse, metrisk	Armeringstr., US	Armeringsjern, Canada	Diameter 1(Ø1)	Diameter 2(Ø2)
RBT11101HA	Standardlengde	36 mm	#11	35M.	64 mm	44 mm
RBT61012HA	Forlenget lengde	20 mm	#6	20M.	38 mm	25 mm
RBT81011HA	Forlenget lengde	25 mm	#8	25M.	48 mm	32 mm
RBT81012HA	Forlenget lengde	25 mm	#8	25M.	48 mm	32 mm
RBT8101HA	Standardlengde	25 mm	#8	25M.	48 mm	32 mm
RBT91012HA	Forlenget lengde	28 mm	#9	30M.	54 mm	38 mm
RBT9101HA	Standardlengde	28 mm	#9	30M.	54 mm	38 mm
RBT71011HA	Forlenget lengde	22 mm	#7		41 mm	29 mm
RBT10911HA	Forlenget lengde	32 mm	#10		57 mm	41 mm
RBT111011HA	Forlenget lengde	36 mm	#11	35M.	64 mm	44 mm
RBT111012HA	Forlenget lengde	36 mm	#11	35M.	64 mm	44 mm
RBT121018HA	Forlenget lengde	38 mm	#12		70 mm	48 mm
RBT12917HA	Standardlengde	38 mm	#12		70 mm	48 mm
RBT141011HA	Forlenget lengde	43 mm	#14	45M.	76 mm	54 mm
RBT14101HA	Standardlengde	43 mm	#14	45M.	76 mm	54 mm
RBT1891HA	Standardlengde	57 mm	#18	55M.	95 mm	67 mm
RBT91011HA	Forlenget lengde	28 mm	#9	30M.	54 mm	38 mm

Table 2/2

Katalognummer	Lengde 1 (L1)	Lengde 2 (L2)	Lengde 3 (L3)	Vekt på enhet
---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

RBT6101HA	127 mm	64 mm	20mm	0.63 kg
RBT51012HA	152 mm	76 mm		0.68 kg
RBT7101HA	127 mm	64 mm	20mm	0.69 kg
RBT1091HA	140 mm	70 mm	20mm	1.34 kg
RBT11101HA	152 mm	76 mm	20mm	1.93 kg
RBT61012HA	178 mm	89 mm	20mm	0.88 kg
RBT81011HA	152 mm	76 mm	20mm	1.38 kg
RBT81012HA	203 mm	89 mm	20mm	1.38 kg
RBT8101HA	127 mm	64 mm	20mm	0.98 kg
RBT91012HA	178 mm	89 mm	20mm	1.6 kg
RBT9101HA	127 mm	64 mm	20mm	1.14 kg
RBT71011HA	152 mm	76 mm	26mm	0.83 kg
RBT10911HA	165 mm	83 mm	26mm	1.59 kg
RBT111011HA	178 mm	89 mm	26mm	2.25 kg
RBT111012HA	203 mm	102 mm	26mm	2.57 kg
RBT121018HA	203 mm	102 mm	26mm	3.27 kg
RBT12917HA	178 mm	89 mm	26mm	2.86 kg
RBT141011HA	203 mm	102 mm	26mm	3.62 kg
RBT14101HA	178 mm	89 mm	26mm	3.17 kg

RBT1891HA	229 mm	114 mm	26mm	6.51 kg
RBT91011HA	152 mm	76 mm	26mm	1.37 kg


Ytterligere Produktdetaljer

Prior to installation, please read and understand all of the detailed instructions and safety notices provided in the nVent LENTON Cadweld Rebar Splicing System Instruction Manual.

Sizes not shown may be available by special order. Contact your nVent LENTON representative for more information.

RBT51012HA does not have vent holes.

Diagrammer



Advarsel

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk
støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE