

T-Series Vertical Sleeve



FUNKSJONER

Designed to connect vertical reinforcing bars and angular reinforcing bars greater than 45 degrees

Used to splice the same diameter bars

Works with saw cut, flame cut and sheared bars

Can be visually inspected after installation

Available with extended sleeve lengths

SPESIFIKASJONER

Overflate: Standard

Materiale: Stål

100 % amerikansk innenriksinnhold: Ja

Table 1/2

Katalognummer	Hylse	Bindetrådstørrelse, metrisk	Bindetrådstørrelse, USA	Bindetrådstørrelse, Canada	Diameter 1 (Ø1)	Diameter 2 (Ø2)
RBT5101A	Standardlengde	16 mm	#5	15M	35 mm	22 mm
RBT6101A	Standardlengde	20 mm	#6	20M	38 mm	25 mm
RBT51012A	Utvidet lengde	16 mm	#5	15M	35 mm	22 mm
RBT7101A	Standardlengde	22 mm	#7		41 mm	29 mm

Katalognummer	Hylse	Bindetrådstørrelse, metrisk	Bindetrådstørrelse, USA	Bindetrådstørrelse, Canada	Diameter 1(Ø1)	Diameter 2(Ø2)
RBT61011A	Utvidet lengde	20 mm	#6	20M	38 mm	25 mm
RBT61012A	Utvidet lengde	20 mm	#6	20M	38 mm	25 mm
RBT8101A	Standardlengde	25 mm	#8	25M	48 mm	32 mm
RBT9101A	Standardlengde	28 mm	#9	30M	54 mm	38 mm
RBT81011A	Utvidet lengde	25 mm	#8	25M	48 mm	32 mm
RBT1091A	Standardlengde	32 mm	#10		57 mm	41 mm
RBT91011A	Utvidet lengde	28 mm	#9	30M	54 mm	38 mm
RBT91012A	Utvidet lengde	28 mm	#9	30M	54 mm	38 mm
RBT10911A	Utvidet lengde	32 mm	#10		57 mm	41 mm
RBT111011A	Utvidet lengde	36 mm	#11	35M	64 mm	44 mm
RBT111012A	Utvidet lengde	36 mm	#11	35M	64 mm	44 mm
RBT11101A	Standardlengde	36 mm	#11	35M	64 mm	44 mm
RBT121018A	Utvidet lengde	38 mm	#12		70 mm	48 mm
RBT12917A	Standardlengde	38 mm	#12		70 mm	48 mm
RBW4117A	Standardlengde	40 mm			73 mm	51 mm
RBT141011A	Utvidet lengde	43 mm	#14	45M	76 mm	54 mm
RBT141012A	Utvidet lengde	43 mm	#14	45M	76 mm	54 mm
RBT14101A	Standardlengde	43 mm	#14	45M	76 mm	54 mm

Katalognummer	Hylse	Bindetrådstørrelse, metrisk	Bindetrådstørrelse, USA	Bindetrådstørrelse, Canada	Diameter 1(Ø1)	Diameter 2(Ø2)
RBW45510A	Utvidet lengde	50 mm			60 mm	60 mm
RBW4558A	Standardlengde	50 mm			86 mm	60 mm
RBT18911A	Utvidet lengde	57 mm	#18	55M	95 mm	67 mm
RBT1891A	Standardlengde	57 mm	#18	55M	95 mm	67 mm

Table 2/2

Katalognummer	Lengde 1 (L1)	Lengde 2 (L2)	Enhetsvekt
RBT5101A	102 mm	51 mm	0.45 kg
RBT6101A	127 mm	64 mm	0.63 kg
RBT51012A	152 mm	76 mm	0.68 kg
RBT7101A	127 mm	64 mm	0.69 kg
RBT61011A	152 mm	76 mm	0.76 kg
RBT61012A	178 mm	89 mm	0.88 kg
RBT8101A	127 mm	64 mm	0.98 kg
RBT9101A	127 mm	64 mm	1.14 kg
RBT81011A	152 mm	76 mm	1.38 kg
RBT1091A	140 mm	70 mm	1.34 kg
RBT91011A	152 mm	76 mm	1.37 kg
RBT91012A	178 mm	89 mm	1.6 kg
RBT10911A	165 mm	83 mm	1.59 kg


Katalognummer	Lengde 1 (L1)	Lengde 2 (L2)	Enhetsvekt
RBT111011A	178 mm	89 mm	2.25 kg
RBT111012A	203 mm	102 mm	2.57 kg
RBT11101A	152 mm	76 mm	1.93 kg
RBT121018A	203 mm	102 mm	3.27 kg
RBT12917A	178 mm	89 mm	2.86 kg
RBW4117A	178 mm	89 mm	2.99 kg
RBT141011A	203 mm	102 mm	3.62 kg
RBT141012A	229 mm	114 mm	4.07 kg
RBT14101A	178 mm	89 mm	3.17 kg
RBW45510A	254 mm	127 mm	5.81 kg
RBW4558A	203 mm	102 mm	4.63 kg
RBT18911A	254 mm	127 mm	7.24 kg
RBT1891A	229 mm	114 mm	6.51 kg

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Prior to installation, please read and understand all of the detailed instructions and safety notices provided in the nVent LENTON Cadweld Rebar Splicing System Instruction Manual.

Sizes not shown may be available by special order. Contact your nVent LENTON representative for more information.

DIAGRAMMER



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk
støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE