

Vertikal helle Basin, utvidet



Extended vertical pouring basins are used when interferences of the structure are directly next to the tap hole in the sleeve.

FUNKSJONER

Made from heat-resistant graphite

Durable, re-usable and long lasting

Designed for use with T-Series and B-Series vertical sleeves

SPESIFIKASJONER

Materiale: Grafitt

Table 1/1

Katalognummer	Diameter (Ø)	Lengde 1 (L1)	Lengde 2 (L2)	Bredde (W)	Høyde 1 (H1)	Høyde 2 (H2)
RBVB11065X	38 mm	279 mm	38 mm	76 mm	165mm	76mm
RBVA7570J	76 mm	191 mm	38 mm	76 mm	178mm	76mm
RBVA9060F	64 mm	229 mm	38 mm	76 mm	152mm	76mm
RBVA9095F	64 mm	229 mm	38 mm	76 mm	241mm	76mm
RBVA9095M	95 mm	229 mm	38 mm	76 mm	241mm	76mm
RBVB12060E	57 mm	305 mm	38 mm	76 mm	152mm	76mm

Katalognummer	Diameter (Ø)	Lengde 1 (L1)	Lengde 2 (L2)	Bredde (W)	Høyde 1 (H1)	Høyde 2 (H2)
RBVB12065F	64 mm	305 mm	38 mm	76 mm	165mm	76mm
RBVB12070M	95 mm	305 mm	38 mm	76 mm	178mm	76mm
RBVB14065F	64 mm	356 mm	38 mm	76 mm	165mm	76mm
RBVB14075M	95 mm	356 mm	38 mm	76 mm	191mm	76mm
RBVB14080J	64 mm	356 mm	38 mm	76 mm	203mm	76mm
RBVB16575E	95 mm	419 mm	38 mm	76 mm	191mm	76mm
RBVB16575J	76 mm	419 mm	38 mm	76 mm	191mm	76mm
RBVB16575M	95 mm	419 mm	38 mm	76 mm	191mm	76mm
RBVB17075D	76 mm	432 mm	38 mm	76 mm	191mm	76mm
RBVB17710F	64 mm	451 mm	38 mm	76 mm	254mm	76mm
RBVB17710M	95 mm	451 mm	38 mm	76 mm	254mm	76mm


YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

RBVA pouring basins require one RBM2660DC pouring basin frame and one RBS5000 bolt retainer. RBVB pouring basins require one RBM2660TC pouring basin frame and one RBS5000 bolt retainer (all sold separately).

Prior to installation, please read and understand all of the detailed instructions and safety notices provided in the nVent LENTON Cadweld Rebar Splicing System Instruction Manual.

Sizes not shown may be available by special order. Contact your nVent LENTON representative for more information.

DIAGRAMMER



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk
støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE