

nVent CADDY Selvkuttende Strips



nVent CADDY selvkuttende kabelbinding er en allsidig, verktøyfri datacom-løsning for bunting av store mengder kabler. Dette enkle, men innovative produktet har et innebygd kutteblad for å sørge for en sikker festing og en trygg, ren binding. Med slitesterk 6/6 nylon har den selvkuttende kabelbindingen en robust 22 kg strekkfasthet.

FUNKSJONER



- Eliminerer skarpe kanter og beskytter eksponert hud mot kutt under montering
- Lås og vri for å kutte, ingen kutteverktøy kreves
- Ulike farger, inkludert en svart UV-beskyttet versjon for å oppfylle spesifikke behov
- Overholder RoHS (Restriction of Hazardous Substances Directive)
- Halogenfri
- cULus Listed to UL 62275/CSA C22.2 No. 62275, UL Certified to IEC 62275



Materiell: Nylon, Rustfritt stål 301 (EN 1,4310)

Katalognummer	Artikkelnummer	Lengde mm A	Strekkfasthet kg	Pakkeantall	Farge	Min Install Temp	Driftstemperatur	Bredde mm B	Tykkelse mm	Diameter (Ø) C
CADTIESC8CNAP	601019	200	22	100	Naturlig	0°C	-20 til 85°C	4,3	1,40	50
CADTIESC8CBAP	601018	200	22	100	Sort	0°C	-20 til 85°C	4,3	1,40	50
CADTIESC11CNAP	601001	280	22	100	Naturlig	0°C	-20 til 85°C	4,3	1,40	76
CADTIESC11CBAP	601000	280	22	100	Sort	0°C	-20 til 85°C	4,3	1,40	76
CADTIESC14CNAP	601010	350	22	100	Naturlig	0°C	-20 til 85°C	4,3	1,40	101
CADTIESC14CBAP	601009	350	22	100	Sort	0°C	-20 til 85°C	4,3	1,40	101

Samsvarer med: IEC® 60695-2-11 (glødetrådtest 960°C)



Vår verdifulle portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO RAYCHEM SCHROFF

