

19" Pusher Fan, 2 U, Tangential

Strømforsyning

Fan tray with tangential pusher fan.



SERTIFISERINGER



FUNKSJONER

2 versions: - LE1: 19" bolt-on dimension, fan unit is wider than 19" - LE2: 19" reduced width, for easy assembly

High air flow

Integrated filter mat

SPESIFIKASJONER

Table 1/1

Katalognummer	Input Voltage AC
60713-001	230 V min
60713-002	230 V min
60713-003	115 V min

Katalognummer	Input Voltage AC
60713-004	115 V min

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

24 VDC on request.

ADVARSEL

nVent-produkter skal kun installeres og brukes som angitt i nVents produktinstruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelige på www.nvent.com og fra nVent-kundeservicerepresentanten din. Feil installasjon, misbruk, feil bruk eller annen unnlatelse av å følge nVents instruksjoner og advarsler i deres helhet kan forårsake produktfeil, skade på eiendom, alvorlig personskade og død og/eller ugyldiggjøre garantien din.



Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE