


Luftrørfot, stanset justerbar, britiske gjenger

Strømforsyning



FUNKSJONER

For bruk på flate, vertikale eller skrånende flater

Støttefliken kan justeres på stedet, noe som fjerner behovet for svingadaptere

Kan leveres som forhåndskonfigurert for vertikale anvendelser

Installeres med lim eller festemidler som skrus fast

Positiv enkel boltstramming for kabelklemming i flere retninger

SPESIFIKASJONER


Table 1/1

Katalognummer	Ledertverrsnitt, UL	Høyde (H)	Bredde (B)
LPA30212	Class 1 - Class 2 (4/0 Max)	34.92 mm	101.600 mm

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Vertikale føtter er forhåndskonfigurert for vertikal montering fra fabrikk.

DIAGRAMMER



ADVARSEL

nVent-produkter skal kun installeres og brukes som angitt i nVents produktinstruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelige på www.nvent.com og fra nVent-kundeservicerepresentanten din. Feil installasjon, misbruk, feil bruk eller annen unnlatelse av å følge nVents instruksjoner og advarsler i deres helhet kan forårsake produktfeil, skade på eiendom, alvorlig personskade og død og/eller ugyldiggjøre garantien din.



Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE