



Jordingsplate i kobber

Strømforsyning



DIAGRAMMER



FUNKSJONER

Gir en større flate for å spre strøm i grunnen

Finnes i en rekke størrelser og med forskjellige grisehaler

SPESIFIKASJONER

Table 1/1

Katalognummer	Artikkelnummer	Bredde	Tilkobling til kabel opp fra topp jordspyd/topphylse	Tykkelse
710190	710190	600 mm	Ingen	1.50 mm

GPE-C-E-A-H-024-1L-024-(T)		
GPE	Jordingsplateelektrode	
C	Materiell	C: Kopper (C11000)
E	Tilkobling til kabel opp fra topp jordspyd/topphylse	C: Kontinuerlig (2x «L J» ERICO CADWELD-kobling) E Ende («L J» ERICO CADWELD-koblingstype) N Ingen grisehale
A	Kode for platetykkelse (materialtoleranse)	A: 1/32" (Min. for lyn – Cu) B: 1/16" (Min. for strøm – Cu) C: 3/32" D: 1/8" E 1/4" (Min. for strøm – Stl.) F 3/8" G: 1/2" H 1/64" (26 GA) J 3/16"
H	Kode for platebredde	A: 1" · B: 2" · C: 3" · D: 4" · E 5" · F 6" · G: 9" · H 12" · J 18" K 24" · L: 30" · M: 36" · N 42" · P: 48" · SPØRSMÅL: 17" · H: 10"
024	Kode for platelengde (tommer) (krever 3 sifre)	
1 L*	Type grisehalekabel (ERICO-kabelkode)	
024*	Lengde kabelstuss (tommer)	
(T)*	Fortinnet	

* Tom hvis ingen

ADVARSEL

nVent-produkter skal kun installeres og brukes som angitt i nVents produktinstruksjonsark og opplæringsmaterieil. Instruksjonsark er tilgjengelige på www.nvent.com og fra nVent-kundeservicerepresentanten din. Feil installasjon, misbruk, feil bruk eller annen unnlattelse av å følge nVents instruksjoner og advarsler i deres helhet kan forårsake produktfeil, skade på eiendom, alvorlig personskade og død og/eller ugyldiggjøre garantien din.



Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE