


Varistar CP Double Glazed Door, IP20, 3-Point locking, RAL 7021, 2200H 600W

Power Utilities

KATALOGNUMMER

21630-696



FUNKSJONER

Lever handle with key insert (2 keys)

Frame, St, 1.5 mm

Opening angle 180°

Security glass, 6 mm

Can be retrofitted with DIN profile half cylinder

Ingress protection class IP 20

Standard fitting, lock on right-hand door

PRODUKTEGENSKAPER

Produkttype: Skapdør

Produktfamilie: Varistar CP

Type: Glass dobbel dør

Låsetype: 3-punkts låsing

Farge: Svart grå

Fargekode: RAL 7021

Rackhøyde: 47 U

Høyde: 2200 mm

Bredde: 600 mm

Beskyttelsesgrad: IP20

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell.

Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE