

Varistar CP Glazed Door With 3-Point Locking, RAL 7021, 38 U, 1800H 600W, IP55

Power Utilities

KATALOGNUMMER

21630-723



Glass door with 3 point locking allows stronger adhesion between door and the cabinet frame. This prevents the metal mealeability to show and provides the door extra robustness.

FUNKSJONER

Glazed Door With 3-Point Locking, With Lock

Lever handle with key insert (2 keys)

Opening angle 180°

Security glass, 6 mm

Standard fitting, lock on right-hand door

Can be retrofitted with lever handle 24630003 and DIN profile half cylinder with keys or push button

PRODUKTEGENSKAPER

Produkttype: Skapdør

Produktfamilie: Varistar CP

Type: Glassdør

Arbeider med: Varistar CP

Låsetype: 3-punkts låsing

Materiale: Stål; Glass

Avslutt: Pulverlakkert

Farge: Svart grå

Fargekode: RAL 7021

Rackhøyde: 38 U

Høyde: 1800 mm

Bredde: 600 mm

Beskyttelsesgrad: IP55

Samsvarer med: IEC 61587-1

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Please order DIN profile half cylinder for lever handle 24630003 separately.

Please purchase the grounding kit separately.

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE