

Varistar CP EMC and IP 55 Solid Steel Door, Seismic, Multi-Point Locking, RAL 7021, 1600H 600W

Power Utilities

KATALOGNUMMER

21630-760



EMC and IP55 Steel Door with lever handle and 4-Point locking.

FUNKSJONER

Lever handle with push button

Opening angle 180°

Steel door with Multi-Point locking for Seismic & EMC applications

PRODUKTEGENSKAPER

Produkttype: Skapdør

Produktfamilie: Varistar CP

Type: Ståldør, vanlig

Arbeider med: Varistar CP

Låsetype: 4-punkts låsing

Materiale: Stål

Farge: Svart grå

Fargekode: RAL 7021

Rackhøyde: 33 U

Høyde: 1600 mm

Bredde: 600 mm

Beskyttelsesgrad: IP55

Samsvarer med: IEC 61587-1; IEC 61587-2; IEC 61587-3; IEC 60529

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Please purchase the grounding kit separately.

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE