


EuropacPRO Cover Plate for Bolting to Rugged Side Panel, 84 HP, 275 mm

Power Utilities

KATALOGNUMMER

24568-032



A cover plate is used for electromagnetic shielding or as mechanical protection.

SERTIFISERINGER



FUNKSJONER

Perforation degree 58%

PRODUKTEGENSKAPER

Produkttype: Dekselplate

Produktfamilie: EuropacPRO

Type: Perforert

Rackbredde: 84 HP

Dybde: 275 mm

Pakkeantall: 1

Pakkeenhet: Par.

Tiltrekkingsmoment: 2.1 N·m

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

A top cover locking mechanism is optionally available that also fixes the top cover in the front and rear guide rail.

4 stainless steel EMC contact strips per subrack are required for shielding, please order separately.

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE