

Front Panel, Flat, With Slot for Stainless Steel EMC Gasket

Power Utilities

Front panel, flat, with slot for stainless steel EMC gasket.

SERTIFISERINGER



FUNKSJONER

Flat front panel, Aluminum, 2.5 mm, front anodized, rear conductive

For stainless steel gasket

SPESIFIKASJONER

Table 1/2

Katalognummer	Rackbredde	Pakkeantall	Montering	Front finish	Bakutførelse	Behandlede kanter
30846-682	63 HP	1	Skrue foran			
30846-681	42 HP	1	Skrue foran	Eloksert	Ledende	Nei

Table 2/2

Katalognummer	Høyde	Materiale	Produkttype	Rackhøyde	Type	Bredde
30846-682	172.9 mm	Aluminium	Frontpanel	4 U	Frontpanel uten håndtak	319.7 mm
30846-681	172.9 mm	Aluminium	Frontpanel	4 U	Frontpanel uten håndtak	213 mm

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE