

Rebar Grounding Clamp, Parallel

Power Utilities



SERTIFISERINGER



FUNKSJONER

Universal use for rebar, rods or pipes

Lay-in feature cuts installation time


Bronze alloy construction with Stainless Steel 304 screws

Approved for direct burial in earth and concrete

SPESIFIKASJONER

Table 1/1

Katalognummer	Artikkelnummer	Diameter på bakkestangen, faktisk (Ø)	Vannrørstørrelse (Ø)	Armeringstørrelse, metrisk
EK16	710355	12.7 – 25.4 mm	12.7 – 25.4 mm	12 – 25 mm



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including lead, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE