

UFS nVent ERIFLEX Flexibar and IBSB Support Kit

Power Utilities



SERTIFISERINGER



FUNKSJONER

Kit includes one rail and 24 retaining blocks

Create up to three 650 mm (25.6") supports capable of holding four nVent ERIFLEX Flexibar

Retaining blocks are halogen free

RoHS compliant

SPESIFIKASJONER

Table 1/2

Katalognummer	Artikkelnummer	Ledertykkelse	Lederbredde	Høyde (H)	Bredde (W)	A
UFS-KIT	553590	2 – 8 mm	15.5 – 120.0 mm	57.50 mm	30 mm	24 mm


Table 2/2

Katalognummer	Artikkelnummer	B.	Vekt på enhet
UFS-KIT	553590	15 mm	2.300 kg

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Recommended distance between supports is 400 mm (15 3/4").

DIAGRAMMER



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE