

Varistar CP Base/Plinth

Strømforsyning

A plinth allows functional storage of excess cable assemblies and protects the bottom part of the cabinet against rodents.

FUNKSJONER

2 support profiles, for front and rear

Static load-carrying capacity 1000 kg

SPESIFIKASJONER

Table 1/2

Katalognummer	Høyde	Bredde	Farge	Color Code	Dybde	Finish
24630-034	100 mm	600 mm	Black Grey	RAL 7021	600 mm	Pulverlakkert
24630-035	100 mm	800 mm	Black Grey	RAL 7021		Pulverlakkert
24630-064	100 mm	600 mm	Black Grey	RAL 7021		Pulverlakkert
24630-065	100 mm	800 mm	Black Grey	RAL 7021		Pulverlakkert
24630-036	200 mm	600 mm	Black Grey	RAL 7021		Pulverlakkert
24630-037	200 mm	800 mm	Black Grey	RAL 7021		Pulverlakkert
24630-066	200 mm	600 mm	Black Grey	RAL 7021		Pulverlakkert
24630-067	200 mm	800 mm	Black Grey	RAL 7021		Pulverlakkert

Table 2/2

Katalognummer	Materiell	Product Type	Type
---------------	-----------	--------------	------

24630-034	Stål	Cabinet/Rack Base	Base Plinth
24630-035	Stål	Cabinet/Rack Base	Base Plinth
24630-064	Stål	Cabinet/Rack Base	Base Plinth
24630-065	Stål	Cabinet/Rack Base	Base Plinth
24630-036	Stål	Cabinet/Rack Base	Base Plinth
24630-037	Stål	Cabinet/Rack Base	Base Plinth
24630-066	Stål	Cabinet/Rack Base	Base Plinth
24630-067	Stål	Cabinet/Rack Base	Base Plinth

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Please order side trims separately.

Cannot be used in conjunction with castors

ADVARSEL

nVent-produkter skal kun installeres og brukes som angitt i nVents produktinstruksjonsark og opplæringsmaterieill. Instruksjonsark er tilgjengelige på www.nvent.com og fra nVent-kundeservicerepresentanten din. Feil installasjon, misbruk, feil bruk eller annen unnlattelse av å følge nVents instruksjoner og advarsler i deres helhet kan forårsake produktfeil, skade på eiendom, alvorlig personskade og død og/eller ugyldiggjøre garantien din.



Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE