

Varistar CP Double Glazed Door, IP 20, 3-Point Locking

Strømforsyning

FUNKSJONER

Lever handle with key insert (2 keys)

Frame, St, 1.5 mm

Opening angle 180°

Security glass, 6 mm

Can be retrofitted with DIN profile half cylinder

Ingress protection class IP 20

Standard fitting, lock on right-hand door

SPESIFIKASJONER

Table 1/2

Katalognummer	Rack Height	Høyde	Bredde	Farge	Color Code	Locking Type
21630-686	24 U	1200 mm	600 mm	Black Grey	RAL 7021	3-Point Locking
21630-687	24 U	1200 mm	800 mm	Black Grey	RAL 7021	3-Point Locking
21630-688	29 U	1400 mm	600 mm	Black Grey	RAL 7021	3-Point Locking
21630-689	29 U	1400 mm	800 mm	Black Grey	RAL 7021	3-Point Locking
21630-690	33 U	1600 mm	600 mm	Black Grey	RAL 7021	3-Point Locking
21630-691	33 U	1600 mm	800 mm	Black Grey	RAL 7021	3-Point Locking

Katalognummer	Rack Height	Høyde	Bredde	Farge	Color Code	Locking Type
21630-692	38 U	1800 mm	600 mm	Black Grey	RAL 7021	3-Point Locking
21630-693	38 U	1800 mm	800 mm	Black Grey	RAL 7021	3-Point Locking
21630-694	42 U	2000 mm	600 mm	Black Grey	RAL 7021	3-Point Locking
21630-695	42 U	2000 mm	800 mm	Black Grey	RAL 7021	3-Point Locking
21630-696	47 U	2200 mm	600 mm	Black Grey	RAL 7021	3-Point Locking
21630-697	47 U	2200 mm	800 mm	Black Grey	RAL 7021	3-Point Locking

Table 2/2

Katalognummer	Product Type	Protection Rating	Type
21630-686	Cabinet Door	IP20	Glass Double Door
21630-687	Cabinet Door	IP20	Glass Double Door
21630-688	Cabinet Door	IP20	Glass Double Door
21630-689	Cabinet Door	IP20	Glass Double Door
21630-690	Cabinet Door	IP20	Glass Double Door
21630-691	Cabinet Door	IP20	Glass Double Door
21630-692	Cabinet Door	IP20	Glass Double Door
21630-693	Cabinet Door	IP20	Glass Double Door
21630-694	Cabinet Door	IP20	Glass Double Door
21630-695	Cabinet Door	IP20	Glass Double Door
21630-696	Cabinet Door	IP20	Glass Double Door

Katalognummer	Product Type	Protection Rating	Type
21630-697	Cabinet Door	IP20	Glass Double Door

ADVARSEL

nVent-produkter skal kun installeres og brukes som angitt i nVents produktinstruksjonsark og opplæringsmaterieil. Instruksjonsark er tilgjengelige på www.nvent.com og fra nVent-kundeservicerepresentanten din. Feil installasjon, misbruk, feil bruk eller annen unnløtelse av å følge nVents instruksjoner og advarsler i deres helhet kan forårsake produktfeil, skade på eiendom, alvorlig personskade og død og/eller ugyldiggjøre garantien din.



Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE